

Venkovní senzor teploty a vlhkosti TX21IT+

Obj. č.: 64 62 34



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup venkovního senzoru teploty a vlhkosti TX21IT+.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek je určen k měření venkovní teploty a vlhkosti pro vhodné meteorologické stanice (např. WS-8035IT). Vysílá bezdrátově informace o teplotě a vlhkosti k základní jednotce meteorologické stanice.

Vlastnosti

- Vestavěný teplotní a vlhkosní senzor
- Lze provozovat na venkovním chráněném místě
- Držák pro montáž na stěnu
- Napájen 2 bateriemi typu AA

Montáž

Tento venkovní senzor je vhodný k montáži / použití na krytých venkovních místech, např. pod střešním krovem. Nevystavujte tento venkovní senzor přímému slunečnímu záření, to může ovlivnit naměřené výsledky. Speciální konstrukce držáku představuje různé možnosti upevnění (pomocí šroubu nebo upínacího pásku).



Při vrtání nebo utahování šroubů dbejte zvýšené pozornosti, abyste nepoškodili žádné elektrické vedení, plynové nebo vodovodní trubky, které by mohly vést pod omítkou, to by mohlo znamenat nebezpečí ohrožení života!




Před konečnou montáží se přesvědčte o bezchybném rádiovém příjmu. Vyhýbejte se místům v blízkosti kovových předmětů, elektrických a elektronických zařízení.

Vložení / Výměna baterií

Dodržujte návod k použití meteorologické stanice, v jakém pořadí se mají vkládat baterie do venkovního (venkovních) senzoru (senzory) a do hlavní jednotky meteorologické stanice.

Pokud není dodrženo správné pořadí vkládání baterií, meteorologická stanice správně nerozpozná venkovní senzor (senzory) a nejsou zobrazeny žádné naměřené hodnoty.

Chcete-li vložit nebo vyměnit baterie, sundejte ochranný kryt před povětrnostními vlivy. Vysuňte kryt přihrádky baterií ve směru šipky.



Vložte 2 baterie typu AA, dodržte správnou polaritu (plus / + a minus / -).

Uzavřete zpět přihrádku baterií a ujistěte se, že kryt správně dosedne na své místo.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do venkovního senzoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Venkovní senzor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vhodné pro:	Meteorologická stanice WS-8035IT, obj. č. 64 62 33
Rozlišení:	0,1 °C / 1%
Rozsah měření teploty:	- 39,9 až + 59,9 °C
Rozsah měření vlhkosti:	1 až 99 % RH
Přenosová frekvence:	868,35 MHz
Napájení:	2 x baterie typu AA (nejsou součástí dodávky)
Dosah:	max. 100 m (ve volném prostoru)

Záruka

Na tento venkovní senzor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/11/2011