

## Digitální teploměr vnitřní/venkovní Jumbo

Obj. č. 64 63 82



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přístroje pro měření venkovní/vnitřní teploty.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Tento teploměr je určen pro měření vnitřní teploty v rozsahu -10°C až 50°C a venkovní teploty v rozsahu -50°C až 70°C. Jeho zvláštností je velký displej, na kterém jsou zobrazovány hodnoty ve stupních Celsia a Fahrenheita (°C/°F). Kabel sen zoru je 3m dlouhý a voděodolný. Teploměr je napájen 1 baterií AAA. Může být umístěn jak na podložce, tak pověšen na zeď.

### Rozsah dodávky

- Teploměr
- 1 x AAA baterie
- Návod k použití

### Vkládání / Výměna baterie

1. Otevřete přihrádku baterie na zadní straně krytu.
2. Vložte AAA baterii, dbejte na dodržení správné polarity.
3. Zavřete kryt přihrádky baterie, ujistěte se, že západka pevně zapadla na místo.
4. Teploměr zobrazí po vložení baterie obě teploty (vnitřní / vnější)

### Ovládací prvky

1. Povytláhněte stojan ze zadní strany teploměru, aby jste jej mohli umístit na rovnou podložku
2. Pro přepínání mezi °C/°F, stiskněte [°C/°F] tlačítko.
3. Pro zobrazení maximální zaznamenané teploty od posledního resetu stiskněte [MAX/MIN] tlačítko. Opětovným stiskem zobrazíte minimální zaznamenanou teplotu.
4. Pro vymazání všech záznamů stiskněte [RESET] tlačítko.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teploměr nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

### Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení:	1 x 1,5V baterie typu AAA
Rozsah měřitelné teploty:	Vnitřní teplota: -10°C až 50°C Vnější teplota: -50°C až 70°C
Přesnost měření teploty:	(0°C - 40°C) ± 1°C (mimo rozsah výše) ± 2°C
Délka kabelu:	3 m
Hmotnost:	81,8 g
Rozměry (D x Š x H)	84 x 74 x 15mm

## Záruka

Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/11/2009