

Outdoorová meteorologická stanice EB313HG



Obj. č.: 67 16 94



CZ NÁVOD K OBSLUZE


Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilní meteostanice.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Přehled



1. Tlačítko SNOOZE/LIGHT (Opakované buzení/podsycení displeje)
2. Zobrazení předpovědi počasí a tendence vývoje tlaku vzduchu
3. Zobrazení teplot a vlhkosti
4. Hodiny/ budík
5. Fáze měsíce
6. ALARM: zobrazení stavu budíku, nastavení budíku
7. MEM: zobrazení údajů o aktuální, maximální a minimální teplotě/ vlhkosti
8. MODE: změna zobrazení/ nastavení
9. Tlačítka + a - : pro zvýšení/snížení hodnot
10. Otvor pro řemínek
11. Vypnutí budíku na dobu 24 h
12. Tlačítko pro uzamykání kláves
13. Stojánek/ spona na pásek
14. Příhrádka pro baterie
15. Přepínání mezi °C, °F
16. Otvor pro resetování přístroje

První kroky

Baterie

Přístroj je napájen dvěma lithiovými bateriemi typu CR2032. Před prvním použitím vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena v přihrádce pro baterie.


Pozn.: Symbol značí slabé baterie.

Změna nastavení:

1. Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko MODE.
2. Stiskněte + nebo - pro změnu údajů.
3. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení.

Stojánek nebo spona na pásek

Přístroj můžete nosit zasunutý za opaskem nebo lze sponu na pásek použít jako stojánek a přístroj postavit na stůl. Chcete-li přístroj postavit na stůl, vyjměte sponu ze zadní části jednotky, zasaďte ji levou nebo pravou stranou do spodní části slotu a zaklapněte ji i na druhé straně.



Hodiny

Tato jednotka zobrazuje aktuální čas a den v týdnu v angličtině, francouzštině, němčině, itaštině nebo španělštině.

Nastavení času

1. Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko MODE. Číslice hodin začnou blikat.
2. Vyberte časové pásmo, hodinu, minuty, rok, měsíc, den a jazyk. Pro změnu údajů stiskněte tlačítko + nebo -. Pro potvrzení údajů stiskněte tlačítko MODE.

Pozn.: Na výběr máte z těchto jazyků: (E) angličtina, (F) francouzština, (D) němčina, (I) itaština, (S) španělština.

Pozn.: Na výběr máte z těchto časových pásem: (PA) Tichomoří, (CE) střední, (MO) horské oblasti, (EA) východ.

Přepínání mezi režimy zobrazení času

Stisknutím tlačítka MODE můžete přepínat mezi zobrazením hodin včetně vteřin či hodinami a dnem v týdnu.

Budík

Tento přístroj je vybaven 2 minutovým alarmem.

Zobrazení nastavení budíku

Stiskněte tlačítko ALARM. V oblasti zobrazení hodin se ukáže čas budíku a symbol ((,))


Nastavení budíku

1. Pro zobrazení nastavení budíku stiskněte tlačítko ALARM.
2. Opět stiskněte tlačítko ALARM a na 2 vteřiny jej přidržte. Číslice začnou blikat.
3. Zvolte požadovaný čas pomocí tlačítek + a -. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ALARM.

Zapnutí budíku

Pro zapnutí/vypnutí budíku použijte tlačítko . Je-li budík aktivován, zobrazí se v oblasti budíku symbol .




Vypnutí budíku

Budík se spustí v nastavený čas a bude vyzvánět po dobu 2 minut. Po stisknutí SNOOZE/LIGHT se budík na 8 minut odmlčí. Stisknete-li , budík vypnete až do následujícího dne.

Pokud nezmáčknete žádné tlačítko, budík se po 2 minutách automaticky vypne a po 8 minutách začne opět vyzvánět.






Barometr

Tento přístroj zaznamenává změny tlaku vzduchu za uplynulých 24 hodin, na jejichž základě předpovídá počasí. Šipka znázorňuje tendenci vývoje tlakových změn.

| Tendence vývoje | Popis |
|---|------------|
|  | Stoupající |
|  | Ustálený |
|  | Klesající |

Předpověď počasí

Přístroj předpovídá počasí pro následujících 12-24 hodin a oblast do 30-50km s přesností kolem 70-75%. Symboly předpovědi počasí jsou vždy zobrazeny.

| Jasno | Polojasno | Zataženo | Děšť | Bouřka |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Teplota a vlhkost vzduchu

Přístroj zobrazuje aktuální, nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotu a vlhkost vzduchu v procentech.

Výběr teplotních jednotek









Mezi °C a °F přepnete pomocí posuvného přepínače, který se nachází v přihrádce pro baterie.

Záznamy o nejnižší a nejvyšší naměřené teplotě

Stiskněte tlačítko MEM a vyberte si mezi zobrazením aktuální, maximální (MAX) či minimální (MIN) teploty. Chcete-li záznamy smazat, stiskněte na 2 vteřiny tlačítko MEM. Vymazání paměti se potvrdí zvukovým znamením.

Fáze měsíce

Pro správnost této funkce musíte nastavit kalendář. Chcete-li zobrazit fázi měsíce pro nadcházející či předešlý den, zmáčknete tlačítko + nebo -. Přidržíte-li tlačítko + nebo -, můžete rychle listovat mezi roky (2001 až 2099).

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|
|  | Nov |  | Úplněk |
|  | Dorůstající srpek |  | Couvající měsíc |
|  | První čtvrt' |  | Poslední čtvrt' |
|  | Dorůstající měsíc |  | Ubývající srpek |

Podsvícení displeje

Displej podsvítíte stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT.

Uzamknutí tlačítek

Náhodného zmáčknutí tlačítek se můžete vyvarovat tím, že tlačítka uzamknete. Pro aktivaci zámku stiskněte a na 2 vteřiny přidržíte tlačítko LOCK. Stejným postupem tlačítka odemknete.

Technická data:

Teplota

Jednotka °C nebo °F
Teplotní rozsah -20 °C až 60 °C (-4 °F až 14 °F)
Citlivost 0,1 °C (0,2 °F)

Relativní vlhkost vzduchu

Rozsah 25 až 95%
Citlivost 1%

Barometr

Předpověď počasí Déšť, zataženo, polojasno, jasno, bouřka

Pozn.: Doporučená provozní teplota pro přesnou předpověď je 0 - 60 °C (32 -140 °F)

Hodiny

Znázornění hodin HH:MM:SS
Časový formát 12h AM/PM
Časové pásmo (PA) Tichomoří, (MO) horské oblasti, (CE) střední, (EA) východ
Datum MM/DD, den v týdnu v 5 jazycích (E, D, F, I, S)
Budík 2 minutový alarm

Napájení

Baterie 2 x CR2032 lithiové baterie

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

SE1/2010