

SACC-E-M12MS-5CON-M12 PSCUP

Obj.č.: 1436437


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436437>

Vestavný zástrčkový konektor senzoru/aktoru, zástrčka, 5pólová, M12, s kódováním A, montáž zepředu stěny/vešroubováním závitem M12, s pájecími kalíšky, provedení z plastu

Údaje

EAN	 4 046356 438384
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0035 kg
Informace v katalogu	Strana 241 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
30.07.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	PA 66
Materiál těsnění	Viton
Způsob montáže	Montáž zředu stěny M12 x 1 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí kalíšek
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj



Výřez v pouzdru pro upevňovací závit
M12, montážní stěna s průchozím otvorem

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od
trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.