

# SUBCON-PLUS F4

Obj.č.: 2744089

Obrázek ukazuje Variantu SUBCON-PLUS M 2


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744089>

Zástrčka D-SUB, 9pólová zásuvka, dva kabelové přívody pod úhlem 35°, systém sběrnice: CAN, KEBA až 1 MBit/s, osazení kontaktů: 2, 3, 4, 5, 6, 7; šroubové svorky

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 157388 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,0623 kg                                                                                             |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
02.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Jmenovité napětí $U_N$ | 60 V AC/DC |
| Jmenovitý proud $I_N$  | 1 A        |
| Systém sběrnice        | CAN, KEBA  |
| Cykly zapojení         | > 200      |
| Průměr kabelu max.     | 10 mm      |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Průměr kabelu min.         | 6 mm                                    |
| Upevňovací šrouby SUBCON   | 4-40 UNC                                |
| Utahovací moment           | 0,4 Nm                                  |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C                        |
| Výška                      | 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce) |
| Materiál pouzdra           | ABS, pokovený                           |
| Osazení kolíků             | 2,3,4,5,6,7 vždy na dvou svorkách       |

**Data připojení**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Přípojka                     | Zástrčková přípojka D-SUB      |
| Počet pólů                   | 9                              |
| Způsob připojení             | Zásuvka D-SUB                  |
| Utahovací moment             | 0,4 Nm                         |
| Přípojka                     | Připojení desky plošných spojů |
| Způsob připojení             | Šroubové připojení             |
| Min. průřez vodiče, ohebný   | 0,14 mm <sup>2</sup>           |
| Max. průřez vodiče, ohebný   | 1 mm <sup>2</sup>              |
| Min. průřez vodiče, tuhý     | 0,14 mm <sup>2</sup>           |
| Max. průřez vodiče, tuhý     | 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 26                             |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 16                             |
| Délka odstranění izolace     | 5 mm                           |
| Utahovací moment             | 0,4 Nm                         |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

### Montáž

|         |                    |                                                                                                                   |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2799694 | SUBCON-SHORT-SCREW | Volitelný upevňovací šroub, bez rýhované matice pro omezené možnosti montáže, zářez, délka: 40 mm, UNC 4-40 závit |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Nářadí


|         |               |                                                                                                                                                |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obecně

|         |                |                                                                                                                                            |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1652651 | VS-09-GC-ST/ST | Kontaktní vložka D-SUB, velikost Shell 1, s 9 signálovými kontakty, druh kontaktu kolík, Gender-Changer, připevnění pomocí závitů 4-40 UNC |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.