

VS-25-A

Obj.č.: 1689750


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689750>

Montážní rám D-SUB, velikost Shell 3, krytí IP67

Údaje

EAN	 4 017918 922009
Balení	5 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,01153 kg
Informace v katalogu	Strana 220 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
05.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné parametry

Typ konstrukce	D-SUB 25
Druh ochrany	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Výška	16,8 mm
Materiál pouzdra	PA
Materiál těsnění	Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Obecně


1689763	VS-25-A-EMV-S	Stínicí plech D-SUB-EMC, velikost Shell 3, pro montážní rám VS-25-...
---------	---------------	---

ochranný kryt


1652211	VS-25-SD	Ochranný kryt D-SUB, velikost Shell 3, krytí IP54, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-25-...
---------	----------	---

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Montážní rám D-SUB



Montážní otvor: VS-25-A...

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.