

Laserové ukazovátko 4 v 1



Obj. č.: 77 62 98



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup laserového ukazovátko 4 v 1.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek zahrnuje červené laserové ukazovátko, LED kapesní svítilnu, ukazovátko a propisku.


Výrobek je napájen 4 bateriemi typu LR41.

Rozsah dodávky

- Laserové ukazovátko
- 4x knoflíková baterie LR41

Ovládací prvky

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ukazovátko | 4. Tlačítko „LASER“ |
| 2. Příhrádka na baterie | 5. Výstup laserového paprsku |
| 3. Tlačítko „LED“ | 6. Výstup LED světelného paprsku |



Vložení baterií

1. Před otevřením příhrádky na baterie odšroubujte střední část ukazovátko.
2. Vložte 4 knoflíkové baterie typu LR41 do příhrádky na baterie a dejte pozor na správnou polaritu.
3. Příhrádku na baterie znovu uzavřete.

Uvedení do provozu

Před použitím ukazovátko uchopte špičku a ukazovátko vysuňte.

Chcete-li použít propisku, otočte špičkou ukazovátko.

Chcete-li použít LED kapesní svítilnu, držte ukazovátko tak, aby ukazovalo Vaším směrem. Stiskněte knoflík, který ukazuje ve Vašem směru, a podržte ho stisknutý.

Chcete-li pracovat s červeným laserovým paprskem, držte ukazovátko tak, aby ukazovalo Vaším směrem. Stiskněte knoflík, který je od Vás vzdálenější, a podržte ho stisknutý.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do laserového ukazovátka. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Laserové ukazovátka nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Varování před nebezpečným laserovým zářením



Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technická data

Napájení	4x knoflíková baterie LR41
Dosah laserového paprsku	100 m
Výkon laseru	< 1 mW
Výstupní vlnová délka	630 až 680 nm
Provozní teplota	15 až 35 °C
Vzdušná vlhkost při provozu	40 až 70 %
Rozměry (ø x D)	11 x 155 mm (délka při vytaženém ukazovátku): 555 mm
Hmotnost	41 g

Záruka

Na laserové ukazovátka poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2010