

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC

Obj.č.: 2314532

Obrázek ukazuje výrobek FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314532>

Kulatý kabel osazený dvěma zastříknutými 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1). Délka kabelu: 20,0 m

Údaje

EAN	 4 046356 133678
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	3,3644 kg
Informace v katalogu	Strana 466 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	30 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	500 mA (do 55 °C teploty okolí)
Max. odpor vedení	0,16 Ω /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Délka kabelu	20 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm ²
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Vnější průměr	11 mm
Stínění	ne

Konektory na straně modulu

Počet pólů	40
Konektory	IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

Konektory na straně řídicí jednotky

Počet pólů	40
Konektory	IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.