

VS-15-ST-DSUB-3P-LH

Obj.č.: 1655331


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655331>

Držák kontaktu D-SUB, velikost Shell 2, uchycení pro 3 kombinovaných kontaktů, druh kontaktu kolík, připevnění pomocí závitu 4-40 UNC a pájecího čepu, pro montážní rám VS-15-...

Údaje

EAN	 4 046356 029278
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01099 kg
Informace v katalogu	Strana 214 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.03.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	3
Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	Nosník pro kombinované kontakty
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 125 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Ocel žlutá chromovaná
Materiál držák kontaktu	PBTP

Materiál povrch kontaktu

Zlato přes nikl

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace

Popis

Popis výrobku

Kontakty

1655467	VS-ST-LH-3,6/18/3,8	Výkonový kontakt, pro kombinované vložky D-SUB, pro montáž desky plošných spojů, kolík, zahnutý, jmenovitý proud 40 A, pozlacený
---------	---------------------	--


Obecně

1655522	VS-ST-KX-50-LP	Koaxiální kontakt, pro kombinované vložky D-SUB, pro montáž desky plošných spojů, kolík, zahnutý, pozlacený
1655645	VS-ST-KX-75-LP	Koaxiální kontakt, pro kombinované vložky D-SUB, pro montáž desky plošných spojů, kolík, zahnutý, pozlacený


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

D-SUB držák kontaktu



Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.