

Mini osvěžovač vzduchu 12/230 V



Obj. č.: 85 52 05



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini osvěžovače vzduchu.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Rozsah dodávky

1. Kryt pouzdra ventilátoru
2. Vodní absorbent
3. Kryt zásobníku na vodu
4. Držák zásobníku na vodu
5. Zásobník na vodu
6. Zásobník na led, 6 ks
7. Magnetický podstavec
8. Ventilátor
9. Kryt ventilátoru
10. Páka pro regulaci průtoku vzduchu
11. Zdíčka pro napájecí kabel
12. Dvoupolohový on/off přepínač
13. Samolepící podložka s kovovým středem
14. Kabel do autozásuvky 12 V
15. Síťový adaptér
16. Popruh
17. Podložka se suchým zipem



Uvedení do provozu

Tento výrobek lze napájet buď prostřednictvím 12 V autozásuvky v automobilu nebo síťovým adaptérem (12 V/ 500 mA). K dispozici máte 3 možnosti připevnění.

Samolepící podložka s kovovým středem

Samolepící podložku můžete připevnit nejen k hladkému podkladu. Kovový střed podložky je určen pro magnet umístěný v podstavci výrobku.

Podložka se suchým zipem

Tato podložka slouží k připevnění na hladké povrchy. Jednoduše přilepte podložku z jedné strany k podkladu na uvažované místo instalace a z druhé strany ke spodní straně výrobku.

Zajišťovací popruh

Tento popruh lze použít tam, kde je třeba dodatečně zabezpečit přístroj proti pohybu a samolepící podložky by nemusely být dostatečné, např. v automobilových přihrádkách apod. Omotejte popruh kolem výrobku a připevněte jej na vhodné místo. Zajistěte, aby zůstal dvoupolohový přepínač a plnicí otvor zásobníku na vodu přístupný.

Montáž

Připevněte podložku s kovovým středem pomocí samolepící vrstvy na její spodní straně na požadované místo. Postavte podstavec výrobku s magnetem na kovový střed podložky. Abyste zajistili dostatečnou efektivitu osvěžovače, je nutné, aby nebyla mezi Vámi a spotřebičem vzdálenost větší než 0,5 m.

Obsluha

Otevřete víko držáku zásobníku na vodu. Vyjměte zásobník na vodu, odšroubujte jeho víko a naplňte jej studenou vodou, vraťte zásobník zpět do držáku a počkejte přibližně 15 minut, dokud se lopatky absorbentu úplně nenasáknou vodou. Pomocí dvoupolohového přepínače osvěžovač zapněte na požadovanou výkonnostní úroveň (I – pro nízkou a II – pro vysokou rychlost). Pro ještě efektivnější ochlazení jednoduše naplňte 6 plastových válečků vodou, nechte je zmrznout a pak je vložte do zásobníku s vodou.

Údržba a čištění

Otevřete kryt pouzdra ventilátoru a vyjměte vodní absorbent, ten doporučujeme očistit alespoň 1x týdně. Opatrně očistěte lopatky absorbentu kartáčem a mýdlovou vodou. Po očištění vraťte absorbent zpět do pouzdra ventilátoru a uzavřete kryt. Před dalším použitím není třeba čekat na kompletní vyschnutí zařízení.

Doporučení

Zajistěte, aby byl osvěžovač uložen na suchém místě a bylo zabráněno jeho kontaktu s vlhkostí.

POZOR! Použití ve vozidlech

Používáte-li toto zařízení ve vozidle, je třeba jej umístit tak, aby nebránilo řidiči ve výhledu z vozidla. Zařízení musí být dostatečně zajištěno proti náhodnému pohybu, např. při zabrzdění.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do osvěžovače vzduchu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Pokyny k obsluze



- Obr. 1** Odstraňte ochrannou fólii z podstavce výrobku, pod ní naleznete magnet připevněný k podstavci.
- Obr. 2** Podstavec zesponu, magnet je ve středu.
- Obr. 3** Odstraňte fólii z podložky s kovovým středem.
- Obr. 4** Vybte vhodné místo k přilepení podložky s kovovým středem. Podklad musí být odmaštěný a bez prachu.
- Obr. 5** Postavte přístroj na kovovou podložku tak, že kovový střed podložky zapadne do žlábků magnetu podstavce výrobku.
- Obr. 6** Hotovo. Magnet a kovový střed podložky jsou nyní pevně spojeny.

- Obr. 7** Dvě samolepící podložky na suchý zip.
- Obr. 8** Odstraňte ochranné fólie ze samolepících vrstev obou protikusů suchého zipu. Pozor! Zabraňte kontaktu samolepící vrstvy s prachem, čalouněním, oblečením apod. Došlo by ke znatelnému poklesu lepící síly.
- Obr. 9** Jednu část podložky se suchým zipem přilepte na čistý a odmaštěný podklad, uvažované místo instalace ve vozidle a druhou k podstavci osvěžovače.
- Obr. 10** Nyní postavte osvěžovač na podložku takovým způsobem, aby se obě podložky se suchým zipem překrývaly.
- Obr. 11** Hotovo. Osvěžovač je nyní pevně spojen s podložkou pomocí suchého zipu.
- Obr. 12** Vyberte vhodné místo pro připevnění osvěžovače pomocí přiloženého popruhu. Omotejte popruh kolem výrobku a připevněte jej na vhodné místo. Zajistěte, aby zůstal dvoupolohový přepínač a plnicí otvor zásobníku na vodu přístupný.
- Obr. 13** Odšroubujte uzávěr zásobníku na vodu a naplňte zásobník studenou vodou.
- Obr. 14** Vraťte zásobník zpět do držáku a počkejte přibližně 15 minut, dokud se lopatky absorbentu úplně nenasáknou vodou.
- Obr. 15** Naplňte 6 plastových válečků studenou vodou.
- Obr. 16** Pro ještě efektivnější ochlazení jednoduše naplňte 6 plastových válečků vodou, nechte je zmrznout a pak je vložte do zásobníku s vodou.

Technické údaje

Doba provozu:	cca 8 hodin
Provozní napětí / proud:	12 V/ 5 A/ DC
Příkon:	Úroveň I = 4,3 W, Úroveň II = 5,4 W
Rozměry:	19,5 x 12,5 x 14,5 cm
Délka přívodního kabelu:	2,5 m

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2015