


**THULE**  
SWEDEN

# Thule ClipOn High 9105, 9106

# > Instructions



**CITY CRASH**

Complies with ISO norm



= Max x2



= Max 15 kg



Max = 30 kg



9105 = 11,7 kg  
9106 = 12,9 kg

910501, 910601



3DF/16.20130530  
501-7283-06







Bring your life

[thule.com](http://thule.com)

**UK** Багажник для велосипедів, що монтується на задніх дверцятах  
**BG** Багажник за велосипеди, монтиран на задната врата  
**CS** Nosič jízdních kol s montáží na zadní dveře  
**SK** Nosič bicyklov s montážou na zadné dvere  
**SL** Prtljažnik za kolesa za na zadnja vrata vozila

- LV** Uzaizmugurējāmdurvīmuzstādāms velosipēdu turētājs  
**LT** Prie galinių durelių tvirtinami dviračių laikikliai  
**PL** Bagażnik rowerowy montowany na tylnych drzwiach  
**RU** Устанавливаемое на задней дверце крепление для велосипедов



**1**







**LV** 1. Pagrieziet regulēšanas pogu, kā redzams diagrammā. 2. Pievelciet skrūvi, līdz vairs nav iespējams pagriezt pogu ar roku. 3-4. Atlaidiet skrūvi par 1/2 apgriezienu, līdz ir iespējams pagriezt pogu ar roku (**atbrīvota poga nedrīkst būt viegli pagriezama**).

**LT** 1. Pritaisykite rankenélę, kaip pavaizduota paveikslėlyje. 2. Priveržkite varžtą, kol nebebus galima atsukti rankenélés ranka. 3-4. Atsukite varžtą 1/2 apsisukimo, kol bus galima atsukti rankenélę ranka (**atlaisvinus rankenélę neturi judėti laisvali**).

**PL** 1. Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją. 2. Dokręć śrubę tak mocno, aby nie było można ręcznie przekręcić gałki. 3-4. Odkręcaj następnie śrubę ok. 1/2 obrotu na raz aż będzie można odkręcić ręcznie gałkę. (**Gałka powinna się dać odkręcać z oporem**)

**RU** 1. Установите ручку, как показано на рисунке. 2. Затяните винт, чтобы ручку нельзя было ослабить рукой. 3-4. Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота, чтобы ручку можно было повернуть рукой (**ослабленная ручка не должна двигаться слишком легко**).



**1**





**UK** 1. Установіть ручку, як показано на рисунку. 2. Затягніть гвинт таким чином, щоб ручку неможливо було ослабити вручну. 3-4. Відкручуйте гвинт по 1/2 оберту, доки не буде можливо повернути ручку рукою (**ручка не повинна переміщатися легко, коли її ослаблено**).

**BG** 1. Монтирайте ръкохватката, както е показано на диаграмата. 2. Затегнете болта дотогава, докато стане невъзможно да се отвърти ръкохватката на ръка. 3-4. Въртете болта с по 1/2 оборот дотогава, докато въртенето на ръкохватката на ръка стане възможно (**ръкохватката не трябва да се движки лесно, когато е разхлабена**).





**CS** 1. Namontujte otocný knoflík jako v nákresu. 2. Dotáhněte šroub tak, aby nebylo možné otocný knoflík rucne odmontovat. 3-4. Uvolňujte šroub  $\frac{1}{2}$  otoczkou dokud není možné otocný knoflík rucne uvolnit (**pri uvolnení by se nemel lehce otáčet**).







**SK** 1. Upevnite gombík ako na obrázku. 2. Utiahnite skrutku, ktorú nie je možné vrátiť gombík rukou. 3. - 4. Povoľte skrutku o  $\frac{1}{2}$  otáčky, ktorú je možné otísť gombíkom rukou (**gombík sa nesmie pohybovať ľahko, keďže je uvoľnený**).

**SL** 1. Pritrdite gumb, kot je prikazano na diagramu. 2. Vlijak privijte tako močno, da z roko ni moč odviti gumba. 3-4. Vlijak popuščajte za polovico obrata dokler gumba ne odvijete z roko. (**gumb ne sme biti pretirano sproščen**).

**2** **x 2** 40 mm **x 2** 12/5 mm **x 2** M6**x 1** **x 1** 5 mm**3****x 2****x 2** **x 2** 45 mm**x 2**

**LV** Skatiet ieteikumu sarakstu  
**LT** Žr. rekomendacijų sąrašą  
**PL** Patrz listę rekomendacyjną  
**RU** Смотрите рекомендации  
**UK** Див. список рекомендацій  
**BG** Вижте списъка с препоръките  
**CS** Podle návodu  
**SK** Viď Zoznam odporúčaných vozidiel  
**SL** Seznam ustreznih modelov in tipov vozil



**4****5**

**IV** Nospiediet virzienā uz leju līdz apakšējai virsmai.

**LT** Nuspauskite į apatinę padėtį.

**PL** Naciśnij w dolnej pozycji.

**RU** Надавите до упора.

**UK** Установіть у нижній частині.

**BG** Натиснете навътре до крайна позиция.


**CS** Zatlačte díl na místo, aby dobře dosedl.

**SK** Zatlačte do spodnej polohy.

**SL** Pritisnite v najnižji položaj.

**6**

x 2



**LV** Pārbaudiet, vai āķi ir brīvi pēc aizvēšanas. Ja apakšējie āķi strīkējas gar buferi, apakšējiem āķiem iespējams uzstādīt gumijas aizsargu.

**LT** Patikrinkite, ar uždarant kabiukai juda laisvai. Jei apatiniai kabiukai trenkiasi į buferi, guminę apsaugą galima padalyti ir uždėti apatinį kabiuką šonuose.

**PL** Sprawdź, czy zaczepy bagażnika nie dotykają nadwozia. Jeżeli dolny zaczep dotyka zderzaka auta, przetnij gumową osłonkę samoprzylepną na dwie części i wklej ją po obu stronach wewnętrznej powierzchni zaczepów.

**RU** Убедитесь, что закрытые зажимы остаются свободными. Если нижние зажимы ударяются об бампер, резиновая прокладка может лопнуть, это приведет к тому, что она будет размещена по краям нижних зажимов.

**UK** Переконайтесь, що закриті затискачі залишаються вільними. Якщо нижні затискачі вдаряють по бамперу, можна розділити резинову прокладку та прилаштувати її на обох сторонах нижніх затискачів.

**BG** Уверете се, че куките остават свободни, когато са затворени. Ако долните куки се удоят в бронята, гуменият предпазител може да бъдат разделен на две и поставен от страните на долните куки.

**CS** Zkontrolujte, zda háky zustávají pri zavírání dverí volné. Jestliže spodní strana háku narazí do nárazníku, můžete rozdělit gumovou ochranu a připevnit ji na spodní část háku.







**SK** Skontrolujte, že háky ostávajú aj nadalej voľné, ak sú zatvorené. Ak sa spodné háky dotýkajú nárazníka, je možno rozdeliť gumový chránič a upevniť ho na boky spodných hákov.

**SL** Pazite! Spodnja pritrdila morajo biti v zaprtem položaju, da ne zadevajo ob odbijač. Podložne gume prerežite in nalepite na spodnja pritrdila, če se tesno ne prilegajo.


**7**


**LV** Regulēšana  
**LT** Reguliuavimas  
**PL** Regulacja  
**RU** Регулировка

**UK** Регулювання  
**BG** Регулиране  
**CS** Nastavení  
**SK** Nastavenie  
**SL** Nastavitev

**8**

x 2





\*

**LV** Nolaidiet abus rokturus vienlaicigi.

**LT** Nuleiskite abi rankenas lygiagrečiai.

**PL** Obie dźwignie zamykające opuszczaj równocześnie.

**RU** Опустите обе стороны рамы одновременно.


**UK** Одночасно опустіть обидві ручки.



**BG** Спуснете и двете ръкохватки едновременно.

**CS** Stlaťce obe páčky současne.

**SK** Znižte obe rukoväťe naraz.

**SL** Stisnite obe ročki hkrati.





**LV** Izvēlieties uzstādīšanai nepieciešamo augstumu un caurumus. Platforma nedrīkst aizsegt aizmugures lukturus vai numura plāksni.

**LT** Pasirinkite tinkamą montavimo aukštį ir angas. Platforma neturėtų užstoti galinių žibintų ar numerio ženklo.

**PL** W celu instalacji wybierz odpowiednią wysokość i właściwe otwory. Platforma nie powinna zasłaniać tylnych światel i tablicy rejestracyjnej.

**RU** Выберите правильную высоту и отверстия для установки. Платформа не должна загораживать задние фонари и номерной знак.



**UK** Виберіть правильну висоту й отвори для встановлення. Платформа не повинна закривати габаритні ліхтарі та номерний знак.

**BG** Изберете подходящата височина и отвори за инсталациране. Платформата не трябва да закрива задните светлини или регистрационния номер.

**CS** Při montáži použijte otvory ve vhodné výšce. Základna by neměla zakrývat zadní světla ani státní poznávací značku.

**SK** Pri inštalácii si prispôsobte výšku a vyberte vhodné otvory. Nosič nesmie zakrývať zadné svetlá ani evidenčné číslo vozidla.


**SL** Izberite ustrezno višino in luknje za namestitev. Ploščad ne sme ovirati zadnjih luči ali registrske tablice.

**11****12**


**x 4** M8x65 mm

**x 4** M8





**x 4** 16/1.5 mm



**13**


**x 1**



**x 1**




**14****LV** Nolaidiet abus rokturus vienlaicīgi.**LT** Nuleiskite abi rankenas lygiagrečiai.**PL** ~~bie~~ dźwignie zamkujące opuszczaj równocześnie.**RU** Опустите обе стороны рамы одновременно.**UK** Одночасно опустіть обидві ручки.**BG** Спуснете и двете ръкохватки едновременно.**CS** Stlaďte obe páčky současne.**SK** Znižte obe rukoväte naraz.**SL** Stisnite obe ročki hkrati.**15**



→ **1** **7** **14**

**LV** Regulēšana  
**LT** Reguliaivimas  
**PL** Regulacja  
**RU** Регулировка

**UK** Регулювання  
**BG** Регулиране  
**CS** Nastavení  
**SK** Nastavenie  
**SL** Nastavitev



**LV Pārbaudiet stiepes stiprumu.**

Pēc noteikta lietošanas laika, iespējams, būs nepieciešams pārbaudīt pogas stiepes stiprumu. Pievelciet sešstūra skrūvi par pusapgriezienu un pārbau-diet, vai pogā nav lielāka pretestība, kad to pagriežat.

**PIEZĪME.** Pogai vienmēr jābūt nosprie-gotā stāvoklī.

**LT Patirkinkite įtempimą.** Po kurio laiko gali prireikti patirkinti rankenėlės įtempimą. Priveržkite šešiakampį varžtą pasukdami pusę apsisukimo ir pati-krinkite, ar sukant rankenélę jaučiamas didesnis pasipriėsinimas.

**PASTABA:** rankenélė visada turi būti pakankamai įtempta.

**PL Skontroluj pokrętło.** Po pewnym czasie użytkowania pokrętło może się obluzować. Dokręć sześciokątną śrubę o 1/2 obrotu i sprawdź, czy obraca się ono z oporem.

**UWAGA:** Pokrętło nigdy nie może być luźne.

**RU Проверьте натяжение.** Через некоторое время использования багажника необходимо проверить натяжение с помощью ручки. Затяните шестигранный винт на половину оборота и убедитесь, что ручка не поворачивается. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Ручка всегда должна быть затянута.

**UK Перевірте натяг.** Після певного періоду часу може знадобитися перевірка натягу в ручці. Затягніть гвинт із шестигранною головкою на півобороту та перевірте, чи збільшується опір у ручці під час її обертання. **ПРИМІТКА.** Ручка завжди повинна знаходитись у натягнутому стані.

**BG Проверете натегнатостта.** След определен период на използване, може да се наложи да се провери натегнатостта на ръкохватката. Затегнете шестоъгълния болт с половин оборот и проверете дали се усеща по-голямо съпротивление, когато въртите ръкохватката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ръкохватката винаги трябва да бъде в натегнатата позиция.




**CS Zkontrolujte naptí.** Po nijaké dobì používání je nutné zkontrolovat utažení šroubu. O pùl otoèky dotáhníte šestihranný šroub a zkontrolujte, zda šroub poí otáèení klade vitší odpor.

**POZNÁMKA:** Šroub by mil vždy klást odpór.

**SK Skontrolujte napätie.** Po čase používania môže byť potrebné skontrolovať napätie v gombíku. Utiahnite šesthrannú skrutku o pol otáčky a skontrolujte, či existuje väčší odpor v gombíku, keď ho otočíte.

**POZNÁMKA:** Gombík by mal byť vždy v postavení pod napäťím.

**SL Preverite napon.** Po doloèenem èasu uporabe preverite, da je gumb še vedno trdno privit. Obrnite inbus vijak za polovico in pazite, da je napon gumba ob obratu veèji. **Pazite:** Gumb naj bo vedno napet.



**LV** Lai panāktu atbilstību Eiropas likumdošanā un TÜV standartos noteiktajām prasībām, visos automobilos, kas ir reģistrēti 1998. gada oktobrī vai vēlāk, ir jānomaina bremžēšanas signāllukturis.

**LT** Reikia pakeisti 1998 m. spalio mén. ir vėliau registruotu automobilių 3-iųjų stabdžių žibintu, kad atitiktų Europos įstatymu ir TÜV reikalavimus.

**PL** W celu spełnienia wymogów prawa europejskiego i badania technicznego konieczna jest instalacja trzeciego światła STOP w przypadku samochodów zarejestrowanych w październiku 1998 roku lub później.

**RU** В соответствии с требованиями европейского законодательства и компании TÜV на автомобилях, зарегистрированных в октябре 1998

года или позже, должен быть заменен третий фонарь тормоза.

**UK** Щоб відповісти вимогам європейського законодавства та TÜV, необхідно замінити третій стоп-сигнал на автомобілях, зареєстрованих у жовтні 1998 року та пізніше.

**BG** Третият стоп за автомобили, регистрирани през октомври 1998 г. или по-късно, трябва да се подмени, за да се спазят изискванията на Европейското законодателство и TÜV.

**CS** U vozů registrovaných od října 1998 včetně je s ohledem na požadavky evropských předpisů a norem TÜV nutné nahradit třetí brzdové světlo.

**SK** Na vozidlách registrovaných v októbri 1998 a neskôr musí byť v súlade s právnymi predpismi EÚ a certifikáciou TÜV nahradené tretie brzdové svetlo.

**SL** V skladu z zahtevami evropske zakonodajce in standardi TÜV je treba na avtomobilih, registriranih po oktobru 1998, zamenjati tretjo zavorno luč.

