




CZ NÁVOD K OBSLUZE

Dalekohled Ruby 4127c5, 10 x 25 mm 

Obj. č.: 100 75 11



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dalekohledu Renkforce Ruby 4127c5, 10 x 25 mm.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Rozsah dodávky

Dalekohled
Čistící ubrousek
Brašna
Návod k obsluze

Účel použití

Tento výrobek slouží ke sledování vzdálených objektů. Objekt pozorovaný tímto dalekohledem má prostorovou hloubku a působí plasticky (trojrozměrně). Dalekohled může sloužit k detailnímu sledování zvířat, budov, stromů apod. z velké dálky. Tento výrobek je určen k použití v přírodě.

Popis a ovládací prvky



- 1 kolečko k vyrovnání dioptrické citlivosti očí
- 2 oční mušle (okuláry)
- 3 kolečko k provedení zaostření

Použití

Nastavení vzdálenosti mezi očima

Vzdálenost mezi očima nastavte pohybem obou polovin dalekohledu od sebe nebo k sobě. Obraz budete mít nastaven správně, pokud se v okulárech zobrazí jeden celistvý kruhový obraz bez jakýchkoliv stínů.

Zaostření očních muší (okulárů)

Nastavte kolečko pro vyrovnání dioptrické citlivosti očí (1) na pravém okuláru (2) na nulu a zamiřte dalekohled na vzdálený objekt. Zavřete pravé oko a otáčejte kolečkem k provedení zaostření (3) tak dlouho, dokud v levém okuláru nevidíte zamiřený objekt. Poté otevřete pravé oko a levé nechejte zavřené. Pro zaostření otáčejte kolečkem pro vyrovnání dioptrické citlivosti očí. Tímto je dalekohled seřízen pro vaše oči. Pro všechny případy si někde poznamenejte nastavenou dioptrickou citlivost vašich očí, kterou najdete na pravém okuláru.

Úprava očních muší pro lidi s brýlemi

Dalekohled mohou jednoduše používat i lidé, kteří nosí brýle. Stačí povytáhnout oba oční okuláry (2), čímž se zároveň docílí maximálního vizuálního úhlu dalekohledu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dalekohledu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit čočky a pouzdro dalekohledu.

Pozorování dalších osob bez jejich vědomí a souhlasu je zakázáno. Nepoužívejte dalekohled při chůzi/přemísťování se, mohli byste přehlédnout překážku a zranit se. V případě prudkých změn teplot se na čočkách dalekohledu může objevit zamíření. Jde o běžný jev, který samovolně vymizí, pokud bude dalekohled cca 1 hodinu v teplém prostředí. Nevystavujte dalekohled přímému dešti nebo vlhkosti. Pokud se dalekohled dostane do kontaktu s vodou, setřete ji co nejdříve přiloženým čistícím ubrouskem.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

- 10-násobné zvětšení
- Průměr objektivu: 25 mm
- Zorné pole při dosahu 1000 m: 96 m
- Zorný úhel: 5,5°
- Průměr očních čoček: 2,5 mm
- Používejte při teplotě v rozmezí -25 až +40 °C
- Skladujte při teplotě v rozmezí +5 až +35 °C a vlhkosti do 70%
- Váha: cca 192 g
- Rozměry (V x Š x H): 113 x 106 x 34 mm



Záruka

Na kompaktní dalekohled Renkforce Ruby 4127c5, 10 x 25 mm poskytujeme **záruku 24 m.**

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VVAL/3/2015