

Mobilní akumulátor PA0064 2200 mAh

LogiLink.

Obj. č.: 104 07 20



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilního akumulátoru 2200 mAh.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tato mobilní nabíječka je určena pro dočasné dobíjení mobilních telefonů nebo jiných USB zařízení s nabíjecím napětím 5V/DC po dobu, po kterou není v dosahu síťová nabíječka nebo síťová zásuvka.

Rozsah dodávky

- Mobilní nabíječka
- USB propojovací kabel (pro nabíjení vestavěného akumulátoru)
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky




LED kontrolky

Probíhající nabíjení	Červená LED
Nabíjení ukončeno	Modrá LED

Uvedení do provozu

Nabíjení mobilního akumulátoru

1. Připojte příložený USB kabel do micro USB portu Vašeho mobilního akumulátoru a do USB portu Vašeho počítače. Následně začne nabíjení.
2. Červená LED kontrolka svítící v průběhu nabíjení se změní na modrou v okamžiku plného nabití vestavěného akumulátoru.



Nabíjení Vašich mobilních zařízení

1. Připojte nabíjecí kabel určený pro Vaše mobilní zařízení do USB výstupu mobilního akumulátoru.
2. Po dobu nabíjení Vašeho mobilního zařízení svítí LED kontrolka modře.



Stupeň nabití je zobrazen na Vašem mobilním zařízení.
Je-li Vaše mobilní zařízení nabité, vypněte nabíječku a odpojte všechny kabely.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mobilního akumulátoru. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro akumulátoru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vestavěný akumulátor:	Li-Ion, kapacita: 2200 mAh
Výstupní parametry:	Napětí: 5 V/DC, proud: 750 mA
Rozměry (D x Š x V):	91 x 24,7 x 24,7 mm
Hmotnost:	65 g
Připojení:	1x USB výstup (OUT), 1x micro USB vstup (IN) DC 5 V – 800 mA
Materiál:	PC + ABS
Indikátor slabého akumulátoru:	kontrolka na mobilním akumulátoru bliká
Ochrany:	Ochrana před přebitím, podvybitím a zkratu
Určení nabíječky:	nabíjení chytrých telefonů a jiných digitálních výrobků

Záruka

Na mobilní akumulátor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2014