



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Mini trouba MB 3463 s časovačem



Obj. č.: 108 11 57



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini trouby Clatronic MB 3463 s časovačem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Rozsah dodávky

- 1 Mini trouba
- 1 Vysouvateľný rošt
- 1 Plech na pečení
- 1 Táček na drošky
- 1 Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

- 1 Kryt
- 2 Přepínač funkcí
- 3 Časovač
- 4 Grilovací rošt
- 5 Držák dvířek
- 6 Plech na pizzu

Na obrázku není táček na drošky



Symbole na přepínačích

Přepínač funkcí

- Vypnuto
- Horní topné těleso
- Spodní topné těleso
- Horní i spodní ohřev

Časovač

- OFF – 0 Vypnuto
- 1... 15 Minuty

Obsuha

Před uvedením do provozu

Topné těleso je obaleno ochrannou vrstvou. Aby se odstranila, nechte prázdnou troubu asi 10 minut zapnutou. Přepínač funkcí přitom přepněte do polohy horního a spodního ohřevu.

Během této přípravy se běžně vytváří malé množství kouře. Zabezpečte adekvátní větrání.

Připojení do sítě

- Přesvědčte se, že oba přepínače jsou v poloze „OFF“.
- Předtím než zapojíte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrického proudu, zkontrolujte, jestli napětí v zásuvce odpovídá napětí přístroje. Potřebnou informaci najdete na výrobním štítku spotřebiče.
- Přístroj připojujte pouze k řádně instalované zásuvce elektrického proudu.

Zapnutí a vypnutí

- K zapnutí a vypnutí přístroje se používají provozní přepínače.
- Proces ohřevu začne okamžitě, jakmile jste přepínačem funkcí vybrali typ ohřevu a zapnuli časovač. Stejně tak proces ohřevu začne, když nejdříve nastavíte čas a poté nastavíte typ ohřevu.
- Uplynutí nastaveného času je signalizováno zvukovou signalizací a přístroj se automaticky vypne. Ještě několik minut po vypnutí budete slyšet tikání časovače.
- Pokud budete chtít ukončit proces pečení ještě před uplynutím nastaveného času, otočte časovačem proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte pípnutí.
- Chcete-li ukončit práci se spotřebičem, nastavte přepínač funkcí do polohy „OFF“ a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Časovač lze kdykoliv použít i samostatně bez připojení k elektrické síti.

Všeobecné informace k provozu

- Pro přípravu masa nebo pizzy používejte k tomu určený plech.
- Pokud budete chtít k přípravě použít jiné nádoby, přesvědčte se, že je odolné proti teplu.
- Grilovací mřížka je určena pro přípravu toastů.
- V případě pokrmů, jejichž příprava vyžaduje méně než 5 minut, doporučujeme troubu nejdříve asi 3 minuty předehřívát bez potravin.
- Pokud chcete nastavit časovač na méně než 3 minuty, nastavte ho nejdříve na 10 minut a poté nastavení změňte na 3 minuty.

Použití spotřebiče

- 1. Přesvědčte se, že oba přepínače jsou v poloze „OFF“.
- 2. Připojte spotřebič k řádně instalované a uzemněné zásuvce elektrického proudu.
- 3. Otevřete dvířka a vložte dovnitř potraviny.
- 4. Zavřete dvířka.
- 5. Přepínačem funkcí vyberte požadovaný typ ohřevu.
- 6. Ovladačem časovače nastavte požadovaný čas ohřevu. Jako návod můžete použít níže uvedenou tabulku.
- 7. Pokud se trouba vypne, můžete dvířka otevřít a pomocí chňapky nádoby vyjmout.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče.
 - Dotýkejte se jenom držáku dvířek a přepínačů.
8. Nastavte přepínače funkce do polohy „OFF“.
 9. Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
 10. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout!

Doporučované časy přípravy pokrmů

Potravina	Množství/ počet ks	Čas přípravy	Typ ohřevu
Sendvič	2 – 3	2 – 3 min.	Horní a spodní ohřev
Toast	2 – 3 ks	2 – 3 min.	Horní a spodní ohřev
Slanina	4 proužky	5 – 10 min na každé straně	Horní ohřev
Plátky šunky	3 – 4 plátky	7 – 12 min. na každé straně	Horní ohřev
Hamburger	2 – 3 plátky	8 – 10 min na každé straně	Horní ohřev
Vepřová žebírka	2	12 – 14 min. na každé straně	Horní ohřev
Rybí filety	1 – 2 plátky	10 – 12 min. na každé straně	Horní ohřev
Párky / hot dog	3 – 4	10 – 12 min. na každé straně	Horní ohřev
Bifteky	2 plátky (tloušťka asi 2 cm)	12 – 14 min. na každé straně	Horní ohřev
Jehněčí řízky	2 – 3	11 – 14 min. na každé straně	Horní ohřev
Kuře	½ kuřete	15 -20 min. na každé straně	Horní ohřev

Uvedené časy slouží jenom jako vodítko a podle okolností se můžou lišit.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mini trouby. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro trouby.

Horký povrch! Nebezpečí popálení!

Během provozu a bezprostředně po jeho ukončení může být teplota povrchu spotřebiče velmi vysoká.

- Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Dotýkejte se jenom držáku dvířek a přepínačů. V případě potřeby použijte chňapku na horké hrnce.
- Před čištěním a přenášením přístroje nechte spotřebič vychladnout.



Neprovozujte spotřebič s připojeným externím časovačem, nebo s nějakým dálkovým ovládacím systémem.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model: MB 3463
Provozní napětí: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba proudu: 800 W
Ochranná třída: I
Čistá hmotnost: cca 2,75 kg



Záruka

Na mini troubu Clatronic MB 3463 s časovačem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předemem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL3/2016