

Akumulátorové pájecí pero KBI-637

Obj. č.: 108 93 14



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup páječky KBI-637.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tuto akumulátorem napájenou páječku lze použít bez trápení se s kabelem. Nabíjení trvá cca 3-4 hodiny v závislosti na stupni nabití akumulátoru. Je-li stisknuto on/off tlačítko, je osvětleno pájecí místo. Hrot páječky dosahuje teploty až cca 450 °C.

Rozsah dodávky

- Akumulátorová páječka
- Nabíjecí stanice
- Síťový adaptér
- Nástroj pro výměnu pájecího hrotu
- Návod k obsluze



Obsluha

a) Nabíjení akumulátoru

1. Umístěte nabíjecí stanici na čisté, bezpečné a teplovzdorné místo/podložku.
2. Páječka musí být vypnutá, on/off přepínač v poloze „off“, vložte páječku správným koncem do nabíjecí stanice.
3. Připojte zástrčku kabelu od síťového adaptéru do zástrčky na nabíjecí stanici.
4. Připojte síťovou zástrčku síťového adaptéru do el. zásuvky. LED kontrolka na síťovém adaptéru se rozsvítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení akumulátoru páječky. Nabíjení trvá, v závislosti na stupni nabití akumulátoru, cca 3-4 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabitý, LED kontrolka se rozsvítí zeleně.
5. Odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.


b) Manipulace

1. Vyjměte páječku z nabíjecí stanice. Přepněte on/off přepínač do polohy I, čímž dojde k odblokování páječky.
2. Stiskněte on/off přepínač pro nahřátí pájecího hrotu. Hrot se nahřívá 15-25 sekund. Při pájení držte páječku jako tužku za současného stisknutí on/off tlačítka.
3. Při pájení můžete on/off tlačítko na krátké okamžiky uvolnit. Při delších prodlevách přepněte on/off přepínač do polohy 0.
4. Při chladnutí páječky je tato položena na teplovzdorném povrchu.
5. Poté, co páječka vychladne na pokojovou teplotu, dejte ji do nabíjecí stanice. Dbejte správného uložení ve vztahu ke kontaktům páječky.

c) Výměna pájecího hrotu

1. Po použití a před výměnou nechte pájecí hrot vychladnout.
2. Pomocí přiloženého kovového nástroje uvolněte pájecí hrot.
3. Nasaďte vybraní na nástroji za kovový hrot a vytlačte pájecí hrot směrem dopředu.

Místo pro nasazení kovového nástroje pro vytlačení hrotu kvůli výměně



Při výměně hrotu směřujte hrot směrem od těla, může dojít k náhlému uvolnění hrotu od páječky a mohlo by dojít ke zranění, hrot směřujte např. proti kartonu, který jej po uvolnění zachytí.

4. Nyní můžete nasadit nový hrot obdobné kvality na páječku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do akumulátorové páječky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti pájecího pera.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

a) Páječka

Vstupní napětí/proud:	4,2 V/DC / 1000 mA
Typ akumulátoru/kapacita:	3,7 V/DC Li-ion/ 2000 mAh
Výkon:	max. 6 W
Teplota pájecího hrotu:	cca 450 °C
Třída ochrany:	III
Rozměry (Š x V x H):	40 x 175 x 66 mm
Hmotnost:	125g

b) Síťový adaptér

Vstupní napětí/proud:	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 400 mA
Výstupní napětí/proud:	4,2 V DC/ 1000 mA
Délka kabelu:	cca 1,4 m
Třída ochrany:	II

Příklad tohoto návodu zajistila společnost ConradElectronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti ConradElectronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright ConradElectronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2018