


## Svítilní kachnička s rádiem do vany DR 15

Obj. č.: 119 73 59



### Popis a ovládací prvky



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této svítící kachničky s rádiem nejen do vany.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Vybavení

AM/FM rádio

Vodotěsné provedení

Plave na vodní hladině

Mood light – měnící se náladové osvětlení


### Vlastnosti

Reproduktor zabudovaný v hlavě

Velmi dobrý příjem vestavěné antény

Napájení: 3 baterie AAA (nejsou součástí dodávky)

Velmi dobré zpracování



## Vložení/výměna baterií

Ujistěte se, že je těsnění prostoru pro baterie náležitě umístěno do příslušné drážky, není posunuto nebo není poškozeno.

Jestliže těsnění vykazuje viditelné poškození, rádio již nebude plně vodotěsné a nesmí tedy přijít do styku s vodou nebo s jinými tekutinami. Značky teček na krytu prostoru pro baterie a na krytu přihrádky baterií musí být umístěny nad sebou.

### Při otevření krytu prostoru pro baterie postupujte následovně:

Ujistěte se, že je rádio vypnuto. K jeho vypnutí otočte hlavou, dokud zobák nesměruje na značku OFF. K otevření prostoru pro baterie ve spodní části použijte běžný šroubovák. K odstranění krytu je nutné pouze uvolnit šroubky. Vyjměte/vložte 3 baterie AAA 1,5 V. Dbejte na zachování správné polarit. Polarita je vyznačena symboly + a – v prostoru pro baterie.

Nasadte zpět kryt přihrádky baterií. Ujistěte se, že značky teček na krytu a na těle kachničky jsou umístěny nad sebou. Poté dotáhněte šroubky.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Zapnutí rádia a nastavení hlasitosti

K zapnutí rádia otočte hlavou kachničky (ovládáním hlasitosti) ve směru hodinových ručiček, ozve se cvaknutí na znamení toho, že je rádio zapnuté. Tím dojde zároveň k nastavení hlasitosti. Ke zvýšení hlasitosti otáčejte hlavou ve směru hodinových ručiček nebo v protisměru pro snížení hlasitosti.

## Naladění stanice

Zapněte rádio a nastavte hlasitost. Pomocí tlačítek AM nebo FM vyberte požadované pásmo. Stiskněte „AM“ pro střední vlny nebo „FM“ pro velmi krátké vlny. Pro ladění požadované frekvence otáčejte ocasem kachničky.

## Náladové světlo

Chcete-li zapnout, stiskněte On/Off tlačítko na zadní straně, náladové osvětlení je nyní zapnuté a automaticky mění barvy.

Chcete-li toto osvětlení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko stisknuté.

Opětovným stisknutím zapnete měnící se barevné osvětlení.

Náladové světlo vypnete stisknutím On/Off tlačítka.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kachničky s rádiem. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí bez dozoru dospělé osoby! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Frekvenční rozsah:

AM: 525 – 1615 kHz

FM: 87,5 – 108 MHz

Zdroj napájení:

4,5V/DC, 3x baterie typu AAA 1,5 V

Reproduktor:

Vodotěsný reproduktor

## Záruka

Na svítící kachničku s rádiem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV12/2014