



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE



## Internetové rádio IR 2A

Obj. č. 123 51 00



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Rozsah dodávky

Internetové rádio  
Dálkový ovladač  
FM anténa  
AV kabel (cinch)  
Síťový adaptér 6 V DC 500 mA  
Návod k obsluze


### Zvláštní funkce rádia

- Připojení k bezdrátové síti
- Příjem více než 10000 rozhlasových stanic z celého světa
- Přístup k mediálním knihovnám síťového počítače (UPnP)
- Automatická aktualizace seznamu stanic
- Připojení většiny audio systémů
- Poslech Podcasts
- Příjem internetových, DAB a FM stanic
- 10 předvoleb pro oblíbené stanice
- Nastavitelné podsvícení displeje
- Audio výstup pro připojení jiného zdroje přehrávání nebo aktivních reproduktorů

K připojení rádia do sítě internetu použijte kompatibilní router / Wi-Fi a dbejte všech pokynů uvedených v návodu těchto zařízení.

### Popis a ovládací prvky


#### Rádio



- 1 Displej
- 2 IR přijímač
- 3 LINE OUT – konektor pro připojení jiných audio zařízení (3,5 mm)
- 4 DC IN – konektor pro připojení síťového adaptéru
- 5 Anténní konektor
- 6 POWER – hlavní vypínač

#### Dálkový ovladač

- 7 **STANDBY** – zapnutí / vypnutí rádia
- 8 **OK** – potvrzení výběru
- 9 **◀ ▶ ▲ ▼** – navigační tlačítka / pohyb v menu / ladění
- 10 – **VOL + -** ovládání hlasitosti
- 11 **MENU** – vstup do hlavní nabídky
- 12 **MODE** – výběr zdroje přehrávání / provozního režimu
- 13 **◀ ◀** – návrat k předchozí skladbě
- 14 **SCAN** – automatické ladění v režimu FM
- 15 Numerická tlačítka (1 – 10) přímý přístup k předvolbám
- 16 **SLEEP** – funkce automatického vypnutí
- 17 **SNOOZE** – funkce odloženého budíku
- 18 **▶ ▶ ▶** - přechod k následující skladbě
- 19 **▶ ▶ ▶** - **PLAY / PAUSE**
- 20 **MUTE** – vypnutí zvuku
- 21 **INFO** – zobrazení dalších informací o aktuální stanici, skladbě



## Uvedení do provozu

Ostatní zařízení připojujte k rádiu zásadně ve vypnutém stavu. V opačném případě může dojít k jejich poškození.

### Připojení audio zařízení / aktivních reproduktorů

Audio zařízení k rádiu připojujte prostřednictvím konektoru LINE OUT (3,5 mm) například do vstupu AUDIO IN. Použijte proto dodávaný audio kabel. Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Předtím ověřte, zda parametry sítě odpovídají údajům uvedeným na výrobním štítku rádia. Poté připojte kabel síťového adaptéru do rádia.

Kvalita příjmu a počet rozhlasových FM stanic závisí vždy na konkrétních místních podmínkách. Umístěte proto rádio vždy nejlépe do blízkosti oken. Vytáhněte anténu do její plné délky, popřípadě změňte polohu antény. Při vkládání baterií do dálkového ovladače dbejte vždy symbolů uvedených v příručce pro baterie. Vložte 2 ks baterií AAA 1,5 V. V případě, že nebudete ovladač po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

### Připojení sítě WLAN

Při prvním uvedení rádia do provozu se automaticky spustí průvodce připojením k síti. Zvolte jazyk menu, časové pásmo, formát času (12 / 24 h) a funkci změny letního času. Aktuální čas je možné automaticky synchronizovat s časovými údaji převzatými z internetu. Čas můžete nastavit také manuálně. Rádio poté spustí vyhledávání dostupných, bezdrátových sítí. Zvolte vhodnou metodu šířování pro vaši bezdrátovou síť WEP/WPA/WPA2 a připojte rádio do sítě.

Rádio zapnete i vypnete po stisknutí tlačítka POWER (6). Systém přejde automaticky k naposledy použitému režimu. Při použití dálkového ovladače dbejte na to, aby dálkový ovladač (vysílač) i rádio (přijímač) byly oba v přímé viditelnosti. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (12) přejdete do jiného provozního režimu.

## Internetové/DAB/FM rádio

Přejděte do požadovaného režimu poslechu stanic. Zřízením vlastního uživatelského účtu na internetovém portálu [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com) získáte možnost správy vlastního seznamu internetových rozhlasových stanic, který je možné použít v rádiu. Vyhledávání stanic je možné v rámci země, odkud stanice vysílá, názvu stanice nebo žánru a dalších parametrů. V současné době většina rozhlasových stanic vysílá RDS informace. Jedná se o zvláštní službu, kterou jsou posluchačům poskytovány zvláštní informace prostřednictvím textu na displeji rádia (například formát rozhlasové stanice, datum, frekvence, dopravní zpravodajství a informace o počasí).

### Uložení oblíbených stanic (PRESET)

Během poslechu oblíbené stanice stiskněte a přidržte tlačítko na numerické klávesnici dálkového ovladače. Tím dojde k uložení aktuální stanice do paměti rádia. Opětovným a krátkým stiskem vybraného numerického tlačítka rádio spustí přehrávání stanice uložené pod příslušnou číselnou volbou.

### Podcasts

Jedná se o službu, která umožňuje přehrávání rozhlasových pořadů z archivu nebo poslech audio příspěvků umístěných do sítě internetu posluchači z celého světa.

### Media Player

Aplikace Media Player nabízí možnost přehrávání audio souborů uložených na počítači, připojeném do stejné bezdrátové sítě. Pro tuto funkci je zapotřebí aplikace Window Media Player verze 11 a UPnP serveru. Obě aplikace jsou součástí operačního systému MS Windows. V aplikaci Media Player poté umožníte přístup k vybraným mediálními knihovnám, které obsahují audio soubory.

## Datum a čas

Systém rádia umožňuje nastavení aktuálního času po připojení k síti internetu (WLAN) popřípadě manuální nastavení času.

### Budík

V hlavní nabídce přejděte k položce Alarm a potvrďte tlačítkem OK. Rádio disponuje nastavením dvou nezávislých časů buzení. Frekvenci buzení je možné nastavit na: Off (vypnutý budík), Daily (denně), Once (pouze jednou), Weekend nebo Working day (v pracovní dny). Při výběru Once (pouze jednou) zadejte konkrétní datum, kdy má být budík aktivován. Jako zdroj buzení můžete vybrat internetové, DAB nebo FM rádio popřípadě standardní bzučák. Vybrat můžete z oblíbených stanic, naposledy přehrávané stanice nebo konkrétní stanice. Nastavte požadovanou hlasitost. Budík uložíte potvrzením OK. Na displeji se přitom zobrazí „Alarm Saved“ a symbol budíku. Aktivovaný budík vypnete stisknutím tlačítka STANDBY (7). Budík je možné zapnout, aktivovat (On) nebo vypnout (Off) v nabídce Alarm.

### Funkce Snooze

Při použití této funkce dojde k opakovanému buzení (odložený alarm) po aktivaci nastaveného budíku. Opakovaným stiskem tlačítka SNOOZE (17) alarm odložíte. Budík se následně aktivuje po uplynutí nastaveného intervalu.

### Funkce Sleep

Použitím této funkce se rádio vypne po uplynutí vybraného časového intervalu (0 – 60 minut). Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (16) a vyberte požadovaný čas pro vypnutí.

### Reset

Uvedení do továrního nastavení. Použitím této funkce dojde k resetu veškerého uživatelského nastavení (konfigurace internetového připojení, odstranění předvoleb a další).

## Řešení problémů

Problém	Možná příčina / Řešení
Rádio nedisponuje příjmem rozhlasových stanic	Přejděte do požadovaného režimu. Použijte proto tlačítko MODE.
Příjem je rušený a velmi nízké kvality	Příjem ruší jiná elektronická zařízení (například mobilní telefon, TV). Umístěte rádio do dostatečné vzdálenosti od těchto elektronických zařízení. Vytáhněte anténu do plné délky.
Rádio nelze ovládat pomocí dálkového ovladače	Vyměňte staré baterie za nové. Ověřte správnou polohu baterií. Mezi rádiem a ovladačem nesmí být žádné překážky. Maximální vzdálenosti pro použití ovladače je 5 m.
Rádio nelze zapnout	Rádio připojte ke zdroji. Nabijte akumulátory.
Žádný zvuk	Upravte (zvyšte) hlasitost. Ujistěte se o výběru vhodného režimu (FM/Media Player/internet). Ověřte správné zapojení kabelu ke zdroji přehrávání.
„Zamrzlý“ displej	Přetížení elektronických komponent rádia. Odpojte rádio od zdroje napájení a znovu jej zapněte po uplynutí 10 sekund.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí	230 V AC 50/60 Hz, 0,2 A
Provozní napětí	6 V DC 500 mA
Dálkový ovladač	2x baterie AAA 1,5
Spotřeba v režimu Standby	max. 1 W
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/h
WLAN šifrování	WEP, WPA, WPA2
LINE OUT	konektor 3,5 mm
Presets	10 předvoleb
Podporované audio formáty	AAC+, MP3, WMA, WAV, FLAC
Provozní podmínky	+5 až +35 °C, až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Rozsah FM pásma	87,5 – 108 MHz
Anténa	drátová
Rozměry	130 x 100 x 45 mm
Hmotnost	cca 250 g



## Záruka

Na internetové rádio poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/2016