

Digitální teploměr s vlhkoměrem a ukazatelem komfortu S3341



Obj. č.: 126 76 52

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto teploměru s vlhkoměrem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Tento výrobek slouží k zobrazení teploty a vlhkosti vzduchu. Na grafickém displeji můžete ihned vidět aktuální stupeň komfortu prostředí (kombinace teploty a vlhkosti).

Zprovoznění

- Otevřete přihrádku baterií na zadní straně výrobku tak, že odstraníte její kryt.
- Vložte 2 baterie AAA do přihrádky baterií, dbejte dodržení správné polarit (kladný/+ a záporný/- pól baterie). Na okamžik se zobrazí všechny segmenty na displeji, pak se objeví první naměřené hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu.



Baterie je třeba vyměnit, jakmile začnou na displeji blednout segmenty.

- Opětovně přihrádku baterií uzavřete.
- Vyklopte stojánek ze zadní strany přístroje a postavte jej na rovný podklad.



Aby byly naměřené hodnoty teploty a vlhkosti co nejměrodatnější, neumísťujte přístroj poblíž radiátorů nebo na místa vystavená účinkům slunečního záření.

Obsluha

a) Výběr jednotek teploty °C/°F

Krátkým stisknutím tlačítka „°C/°F“ přepínáte mezi °C (stupně Celsia) a °F (stupně Fahrenheita).

b) Zobrazení komfortu

Ve spodní části displeje je graficky zobrazen stupeň komfortu v místnosti, ve které provádí přístroj měření.

Rozsah zobrazení - stupnice	Vlhkost vzduchu	Teplota	Klima v místnosti
Červená	< 40 %	Uživatelská	SUCHO
Žlutá	40...54%	20...22 °C nebo 26...28 °C	
Zelená	40...74 %	22,1...25,9 °C	KOMFORTNÍ
Světle modrá	66...74 %	20...22 °C nebo 26...28 °C	
Tmavě modrá	>75 %	Uživatelská	VLHKÉ
Bez šipky	40...74 %	< 20 °C nebo > 28 °C	

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru s vlhkoměrem. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení: 3 V (2x baterie AAA 1,5 V - nejsou součástí dodávky)

Teploměr: Měřicí rozsah: 0 až +50°C (přesnost ± 1 °C)

Vlhkoměr: Měřicí rozsah: 20 až 95% RH (přesnost ± 5 %)

Rozměry: 80 x 78 x 23 mm (Š x V x H)

Hmotnost: 53 g (bez baterií)

Záruka

Na tento teploměr s vlhkoměrem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/03/2016