



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Powerbank PB-09, 15 000 mAh

VOLTcraft.

Obj. č.: 127 03 61



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky Powerbank PB-09, 1500 mAh. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobyčejnou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Tento výrobek představuje přenosné nabíjecí zařízení a je určen k nabíjení mobilních zařízení, jako jsou např. chytré telefony. V nabíječce je vestavěno LED světlo. Vestavěný interní akumulátor se nabíjí pomocí USB. Výrobek je vybaven ukazatelem stavu nabití akumulátoru a je chráněn proti přebíjení, přetížení a proti zkratu.

Rozsah dodávky

- Nabíječka Powerbank
- Napájecí kabel mikro USB (délka asi 40 cm)
- Návod k obsluze

Provozní prvky

1. LED ukazatel úrovně nabití akumulátoru
2. Multifunkční tlačítko
3. Port USB-A **OUT 5 V / 1 A** (výstup)
4. Port mikro USB **IN** (vstup)
5. Port USB-A **OUT 5 V / 2,1 A** (výstup)
6. LED svítilna



Obsluha



Před každým použitím zkontrolujte úroveň nabití zabudovaného akumulátoru. Přesvědčte se, že parametry připojení mobilního zařízení se shodují s charakterem připojení nabíječky (viz níže „Technické údaje“). Přečtete si pokyny v návodu k obsluze mobilního zařízení. Nezkratujte USB porty. Příložený USB kabel není určen k přenosu dat.

a) Kontrola úrovně nabití akumulátoru

1. Pro kontrolu úrovně nabití vestavěného akumulátoru stiskněte krátce multifunkční tlačítko (2). Úroveň nabití se ukáže na ukazateli (1) následujícím způsobem:

- Zbývající kapacita do 25%
- Zbývající kapacita do 50%
- Zbývající kapacita do 75%
- Zbývající kapacita do 100%

V průběhu nabíjení se zobrazuje aktuální úroveň nabití akumulátoru.

- Aktuální úroveň nabití je v průběhu nabíjení signalizována blikající LED kontrolkou (akumulátor je nabitý na 75%).

b) Nabíjení vestavěného akumulátoru

1. Vestavěný akumulátor je potřeba nabít, když přístroj signalizuje, že úroveň nabití je pod 25% (svítí jen 1 LED).
2. Připojte mikro USB adaptér k vstupu mikro USB IN (4) na přístroji.
3. Připojte konektor USB-A na USB kabelu k USB portu na počítači nebo na jiném vhodném zdroji proudu, jako je např. USB nabíjecí adaptér. Jakmile je USB nabíjecí zdroj pod proudem, začne se nabíjení.
4. LED ukazatel úrovně nabití akumulátoru (1) blikáním signalizuje, že vestavěný akumulátor se nabíjí. Celkový počet rozsvícených LED kontrolkek ukazuje stávající stav nabití vestavěného akumulátoru.

5. Pokud je vestavěný akumulátor plně nabitý, budou nepřetržitě svítit 4 LED kontrolky. Přístroj se po nabití automaticky vypne. LED ukazatel úrovně nabití akumulátoru (1) se vypne asi po 15 sekundách.
6. Pokud ukazatel signalizuje, že akumulátor je plně nabitý (100%) nebo, když se už vypnul, odpojte přístroj od nabíjecího USB zdroje. Přístroj je plně nabitý a připravený k použití.

➔ Při vstupním proudu 1,8 A potrvá plně nabití akumulátoru asi 10 hodin. Konkrétní čas nabíjení závisí na úrovni nabití akumulátoru a na použitém nabíjecím proudu. Pokud používáte výrobek jenom z času na čas, doporučujeme, abyste nabíjeli akumulátor každé 3 měsíce, aby si zachoval plnou kapacitu.

➔ Inteligentní nabíjení: Powerbank je vybavena funkcí inteligentního nabíjení, aby byla schopna pojmout použitý nabíjecí proud. Použitý nabíjecí proud se přitom může pohybovat v rozsahu od 500 mAh do 1800 mAh.

c) Nabíjení mobilního zařízení

➔ Stiskněte multifunkční tlačítko (2), aby se ukázala úroveň nabití akumulátoru v Powerbank. Předtím než začnete nabíjet mobilní zařízení, nabijte plně akumulátor, pokud jeho stávající úroveň nabití není dostatečná.

1. Připojte mikro USB konektor k USB portu na mobilním zařízení.
2. Konektor USB-A na USB kabelu připojte k USB-A portu OUT 5 V / 1 A (3) nebo k USB A portu OUT 5 V / 2,1 A (5) na Powerbank. Věnujte pozornost technické specifikaci mobilního zařízení, které hodláte nabíjet. V případě potřeby můžete k druhému portu USB-A připojit další mobilní zařízení a nabíjet ho současně.
3. Pro zahájení nabíjení stiskněte multifunkční tlačítko. Když začne nabíjení, rozsvítí se LED kontrolky úrovně nabití akumulátoru (1), které signalizují zbývající kapacitu akumulátoru v Powerbank. Ukazatel úrovně nabití akumulátoru se po 15 sekundách vypne.
4. Rozsvítí se LED v portech USB-A. Svítit budou jen LED na aktivní straně; LED na straně, která není aktivní, se po několika sekundách vypnou. Pokud chcete později ukázat ne několik sekund kapacitu akumulátoru, stiskněte krátce multifunkční tlačítko (2).
5. Sledujte proces nabíjení. Nabíjení nelze přerušit pomocí multifunkčního tlačítka. Pokud chcete nabíjení přerušit, odpojte USB kabel z mobilního zařízení.

➔ V době do 15 sekund po odpojení můžete USB kabel znovu připojit, aby se nabíjení mobilního zařízení okamžitě obnovilo. Později už nelze tímto způsobem nabíjení rychle obnovit a pro opakované zahájení nabíjení budete muset znovu stisknout multifunkční tlačítko.

6. Pokud se baterie v mobilním zařízení plně nabíje, Powerbank se asi po 30 sekundách vypne. Přístroj se vypne také, když se odpojí USB kabel.
7. Po dokončení nabíjení odpojte od přístroje USB kabel a mobilní zařízení. LED v USB portech USB-A se vypnou.

➔ V průběhu nabíjení mobilního zařízení není možné nabíjet akumulátor v Powerbank.

d) Funkce svítílny

Zabudovaná LED (6) umožňuje používat přístroj jako svítílnu.

1. Stiskněte dvakrát po sobě multifunkční tlačítko (2), aby se rozsvítila svítílna.
2. Pro vypnutí LED svítílny stiskněte znovu 2x po sobě multifunkční tlačítko (2).

e) Ochrana proti přetížení

V případě, že dojde k přetížení, začnou blikat LED kontrolky v USB portech (3, 5) a přístroj se po krátké době automaticky vypne. Odpojte připojené zařízení a Powerbank resetujte nabitím ze zdroje proudu. Stiskněte multifunkční tlačítko, aby se nabíjení znovu zahájilo. Jestliže přetížení stále trvá, budou LED kontrolky znovu blikat.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do powerbanku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní pros



Technické údaje

Napájení (vstupní) napětí a proud:
Výstupní napětí a proud:

5 V/DC, 0,5 až 1,8 A
Výstup 1: 5 V/DC, max. 1 A
Výstup 2: 5 V/DC, max. 2,1 A
Li-Ion 3,7 V/DC / 15 000 mAh

Zabudovaný nabíjecí akumulátor:
Žárovka:

LED, 1 x 50 mW

Provozní teplota a vlhkost:

0 °C až +45 °C, 10% až 80% relativní vlhkosti

Provozní teplota a vlhkost:

-10 °C až +60 °C, 10% až 90% relativní vlhkosti

Rozměry (Š x V x H):

151 x 22 x 77 mm

Hmotnost:

347 g



Záruka

Na nabíječku Voltcraft Powerbank PB-09, 15 000 mAh poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

VOLTCRAFT®

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/09/2015