



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Digitální DAB+ a FM rádio DR 70

ALBRECHT.

Obj. č.: 136 12 92



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního DAB+ a FM rádia ALBRECHT DR 70. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- DAB+ a FM rádio Albrecht DR 70
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze

Ovládací prvky a funkce

1. Zap. / Vyp. (On/Off)
2. Tlačítko UP
3. Tlačítko DOWN
4. Menu
5. Select
6. Režim DAB/FM
7. Předvolby
8. LED svítlna
9. Přímá předvolba 1
10. Přímá předvolba 2
11. Přímá předvolba 3
12. Přímá předvolba 4
13. Přímá předvolba 5
14. Teleskopická anténa
15. Schránka baterií
16. Ovladač hlasitosti
17. Zdíčka pro připojení sluchátek
18. Zdíčka pro připojení napájecího adaptéru DC 1,5 V



Reproduktor

Rádio DR 70 je vybaveno vysoce kvalitním reproduktorem 4 Ω, 1,5 W (RMS).

Sluchátka

Zdíčka 3,5 mm pro připojení sluchátek je umístěna na pravé straně rádia. Slouží jak pro použití sluchátek, tak i náhlavní soupravy.

Příliš vysoká hlasitost ze sluchátek nebo z náhlavní soupravy může způsobit poškození sluchu.

Anténa rádia

1. Pro příjem DAB+ a FM slouží vestavěná teleskopická anténa na zadní straně přístroje.
2. Vytáhněte anténu a pohybuje s ní kolem, abyste získali co nejlepší příjem.
3. Pokud příjem není stále uspokojivý, natáhněte anténu, co nejvíc to jde.

LED svítlna

1. K osvětlení slouží silná vestavěná LED svítlna. Pro zapnutí LED světla stiskněte jedenkrát tlačítko „LIGHT“. Když chcete světlo vypnout, stiskněte tlačítko „LIGHT“ ještě jednou.

Začínáme

Napájení rádia

Rádio DR 70 se napájí buď 3 bateriemi AA, nebo napájecím adaptérem DC 5 V.

Obsluha rádia

1. Ubezpečte se, že jste vložili do rádia baterie, nebo jste k rádiu připojili napájecí adaptér DC 5 V.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „“, aby se rádio zapnulo.
3. Na displeji bude blikat „Starting DAB“ a rádio přejde do režimu DAB (nebo do režimu FM, pokud jste před vypnutím poslouchali FM).
4. Pokud se rádio poprvé zapne, začne automaticky vyhledávat DAB stanice.
5. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

Výběr pásma DAB+ nebo FM

1. Stiskněte tlačítko „DAB/FM“ a vyberte DAB+ nebo FM.
2. Pokud se rádio vypne, zůstane uloženo naposled poslouchané pásmo.

Režim DAB

Ladění a výběr kanálů

1. Ubezpečte se, že rádio je v režimu DAB+.
2. Stiskněte jedenkrát tlačítko „MENU“, aby se otevřela nabídka menu.
3. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a vyberte položku „DAB Autoscan“. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „SELECT“ a aktivuje se prohledávání všech kanálů v pásmu DAB+. Všechny nalezené kanály se uloží v seznamu kanálů.
4. Požadovaný kanál si ze seznamu vyberte stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“.

Tlačítka přímých předvoleb 1 - 5

1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si naladíte svůj oblíbený kanál DAB+ a poté stiskněte dlouze tlačítko „1“, aby se aktuální DAB+ stanice uložila na předvolbu č. 1. Opakujte stejný postup pro další přímé předvolby 1 – 5. Když se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na displeji zpráva „Preset Stored“.
Poznámka: V případě, že na dané předvolbě už je uložena nějaká stanice, dojde k jejímu přepsání nově uloženou stanicí.
2. Pro poslech své oblíbené stanice na přímé předvolbě stiskněte jedenkrát krátce tlačítko požadované předvolby „1“ až „5“.
3. V režimu DAB+ je dostupných 5 přímých předvoleb pro uložení oblíbených stanic.

Předvolby

1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si naladíte svůj oblíbený kanál DAB+, stiskněte dlouze tlačítko „PRESET“ a pokud je daná pozice neobsazena, ukáže se na displeji „Null Memory 01“.
V případě, že je pozice už obsazena, objeví se název uloženého kanálu. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte pozici pro uložení a poté stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“.
Pokud se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na displeji zpráva „Preset Stored“.
2. Pokud chcete vyvolat stanici na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko „PRESET“ a stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ si vyberte požadovanou předvolbu (název kanálu se zobrazuje na displeji). Nakonec stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“.
3. V režimu DAB+ máte k dispozici 20 předvoleb kanálů.


Servisní informace

Zobrazování servisních informací poskytuje technické informace o stavu poslouchané stanice. Za předpokladu, že je příslušný servis dostupný, se při poslechu některé ze stanic DAB+ budou na displeji zobrazovat následující informace:

1. Informace DLS
2. Kmitočet multiplexu
3. Čas a datum
4. Název kanálu
5. Počet kanálů
6. Síla signálu
7. Stav baterií

Režim FM

Ladění a výběr kanálů

1. Stiskněte a podržte tlačítko „“, aby se rádio zapnulo.
2. Ubezpečte se, že rádio je v režimu FM.
3. Stiskněte a podržte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro automatické vyhledání nejbližšího FM kanálu.

Manuální ladění

Stiskněte krátce tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro postupné ladění kmitočtu krok za krokem.

Servisní informace

Za předpokladu, že je příslušný servis dostupný, se při poslechu některé ze stanic FM budou na displeji zobrazovat následující informace:

1. Typ programu
2. Kmitočet kanálu
3. Název kanálu
4. Síla signálu
5. Stav baterií

Tlačítka přímých předvoleb 1 - 5

1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si naladíte svůj oblíbený kanál FM a poté stiskněte dlouze tlačítko „1“, aby se aktuální FM stanice uložila na předvolbu č. 1. Opakujte stejný postup pro další přímé předvolby 1 – 5. Když se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na displeji zpráva „Preset Stored“.
Poznámka: V případě, že na dané předvolbě už je uložena nějaká stanice, dojde k jejímu přepsání nově uloženou stanicí.
2. Pro poslech své oblíbené stanice na přímé předvolbě stiskněte jedenkrát krátce tlačítko požadované předvolby „1“ až „5“.
3. V režimu FM je dostupných 5 přímých předvoleb pro uložení oblíbených stanic.

Předvolby

1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si naladíte svůj oblíbený kanál FM, stiskněte dlouze tlačítko „PRESET“ a pokud je daná pozice neobsazena, ukáže se na displeji „Null Memory 01“.
V případě, že je pozice už obsazena, objeví se název uloženého kanálu. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte pozici pro uložení a poté stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“.
Pokud se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na LC displeji zpráva „Preset Stored“.
2. Pokud chcete vyvolat stanici na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko „PRESET“ a stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ si vyberte požadovanou předvolbu (název kanálu se zobrazuje na displeji). Nakonec stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“.
3. V režimu FM máte k dispozici 20 předvoleb kanálů.

Menu

Režim spánku

1. V režimu DAB+ nebo FM stiskněte 1x tlačítko „MENU“, aby se otevřela nabídka menu, stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr „SLEEP“ a výběr potvrďte tlačítkem „SELECT“, aby se aktivovala funkce přechodu do režimu spánku. V horní části LC displeje se ukáže blikající nastavení časového úseku pro přechod do režimu spánku. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a vyberte požadovaný interval. Každým stisknutím tlačítka se interval posune o 5 minut (v rozsahu od 0 do 90 minut). Poté nastavení potvrďte tlačítkem „SELECT“ a časovač přestane blikat.
2. Pokud uplyne nastavený čas, rádio se automaticky vypne.
3. Pro zrušení funkce přechodu do režimu spánku otevřete znovu menu „SLEEP“ a nastavte čas na hodnotu „0“ minut. Výběr potvrďte tlačítkem „SELECT“.

Nastavení jazyka

1. Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na displeji, použijte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr položky „LANGUAGE“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“. Poté se na displeji ukáže menu pro výběr jazyka. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ vyberte požadovaný jazyk.
2. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte tlačítko „MENU“.

Podsvícení displeje

1. Zde nastavíte, jak dlouho má zůstat zapnuto podsvícení LC displeje.
2. Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na LC displeji, použijte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr položky „Backlight“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“.

- Poté se na displeji ukáže menu pro nastavení podsvícení. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ nastavte načasování podsvícení v rozsahu od 20 s, 40 s, 60 s až po „Always On“ (stále zapnuto).
- Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte tlačítko „MENU“.

Výběr barvy LCD

- Nastavte barvu na pozadí displeje.
- Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na LC displeji, použijte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr položky „Color Select“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“. Poté se na LC displeji ukáže menu pro nastavení barvy displeje. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadovanou barvu na pozadí displeje.
- Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte tlačítko „MENU“.

Obnovení továrního nastavení

- Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na LC displeji, použijte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr položky „Factory Reset“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“. Poté se na displeji ukáže menu „Factory Reset“. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ vyberte „YES“ nebo „NO“. Použitím funkce resetování na tovární nastavení (když vyberete „YES“) se vymažou všechny kanály na předvolbách.
- Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte tlačítko „MENU“.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model:	DR 70
Rádio:	Digitální DAB+ a FM
Pásmo DAB+:	Pásmo III (174,0 – 240,0 MHz)
Pásmo FM:	87,5 – 108 MHz s RDS
Počet předvoleb:	20 pro pásmo DAB+ a 20 pro pásmo FM
Výstup reproduktoru:	1,5 W (RMS), 4 Ω
Výstupní výkon:	32 Ω, 0,1 W (sluchátka)
Zdroj napájení:	Napájecí adaptér DC 5 V, 0,5 A 3 x baterie AA
Životnost baterií:	Asi 10 hodin (režim reproduktoru) 20 hodin (režim sluchátek)
Rozměry (Š x H x V):	120 x 28 x 80 mm
Hmotnost:	274 g (včetně baterií)

Záruka

Na digitální DAB+ a FM rádio ALBRECHT DR 70 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2016