



CZ NÁVOD K OBSLUZE



Skartovačka S7CD



Obj. č.: 140 33 24

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup skartovačky Renkforce S7CD. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tento výrobek slouží ke skartování papíru, CD, DVD a kreditních karet. Je vybaven funkcí automatického startu a zastavení, zpětného chodu, funkcí uvolnění zablokované řezací hlavy a ochrany proti přehřátí. Skartovačka je napájena ze standardní síťové zásuvky (220 – 240 V AC, 50 Hz).

Rozsah dodávky

- Skartovačka
- Sběrný koš na papír
- Samostatný sběrný koš na CD a kreditní karty
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky



1. Otvor pro vkládání kreditních karet, CD a DVD
2. Tlačítko **CLEAR** (uvolnění zablokované řezací hlavy)
3. Přepínač **AUTO / OFF / REV**
4. Otvor pro vkládání papíru

Obsluha



Nesahejte rukou do vkládacího otvoru.

Nevkládejte do vkládacího otvoru sponky na papír nebo jiné kovové předměty.

Osoby s dlouhými vlasy musí dávat pozor, aby se vlasy nedostaly do vkládacího otvoru, a musí od něj zachovávat patřičnou vzdálenost.

Dávejte pozor, aby se do vkládacího otvoru nedostala kravata, volné části oblečení a dlouhé náhrdelníky nebo náramky.

Nikdy nepoužívejte v blízkosti výrobku spreje, láhve a plechovky s pitím.

Aby se zabránilo přehřátí, nenechávejte skartovačku v nepřetržitém chodu déle než 2 minuty.

Pokud se sběrný koš naplní ještě před uplynutím dvou minut, výrobek vypněte a před dalším použitím koš vyprázdněte.

Před dalším použitím nechte výrobek alespoň 60 minut v klidu, aby se ochladil.

a) Instalace

- Vybalte všechny části dodávky a odstraňte balící fólie.
- Malou sběrnou nádobu na CD a kreditní karty přichyťte k držákům na přední straně velkého sběrného koše.
- Řezací hlavu položte do výřezů na velkém sběrném koši. Musí do nich pevně zapadnout. Otvor pro vkládání CD, DVD a kreditních karet (1) musí být umístěn přesně nad malou sběrnou nádobou. Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty mezi sběrný koš a řezací jednotku a aby se nezasekl napájecí kabel.

b) Umístění a připojení

- Položte výrobek na pevný, rovný a neklouzávý povrch.
- Dejte pozor, aby byl přepínač **AUTO / OFF / REV** v středové poloze na **OFF**.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné síťové zásuvky.

c) Skartování papíru



Do vkládacího otvoru vkládejte současně maximálně 7 stránek papíru (velikost DIN A4) s maximální gramáží 70 g/m². Nevkládejte do skartovačky nalepovací štítky nebo papír se zbytky lepidla.

- Posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** doleva, do polohy **AUTO**.
- Poté vložte opatrně papír vkladacího otvoru (4). Papír se automaticky vtáhne dovnitř a skartuje. Pokud vkládáte papír, který je menší, než je šířka vkladacího otvoru, vždy ho vkládejte uprostřed otvoru.
- Po skartování posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** do středové polohy na **OFF**.

d) Skartování CD, DVD a kreditních karet



Nikdy neskartujte současně víc než jedno CD, DVD nebo jednu kreditní kartu.

- Posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** doprava, do polohy **REV**.
- Otevřete kryt vkladacího otvoru CD a kreditních karet (1)
- Opatrně vložte do otvoru jednu kreditní kartu nebo jedno CD (DVD). Kreditní karta nebo CD (DVD) se automaticky vtáhne dovnitř a skartuje. Dejte pozor, abyste kreditní kartu vkládali širší stranou a jako první se skartoval magnetický proužek.
- Po dokončení skartování posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** do středové polohy na **OFF** a zavřete kryt vkladacího otvoru.

e) Odstraňování zaseklého papíru

Výrobek je vybaven ochranným mechanismem proti přehřátí, který se aktivuje v případě, že je skartovačka v nepřetržitém chodu déle než 2 minuty a také, když se do vkladacího otvoru vloží víc než povolené množství papíru (7 stránek, z nichž každá má gramáž 70 g/m²). V takovém případě dojde k zablokování papíru ve vkladacím otvoru. Pokud jste výrobek používali déle než 2 minuty, nechte ho před dalším použitím alespoň 60 minut vychladnout.

Pokud došlo k spuštění ochranného mechanismu proti přehřátí, nebo pokud se papír zasekl, postupujte následujícím způsobem:

- Posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** do středové polohy na **OFF** a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte a odstraňte papír z horní strany řezací hlavy.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
- Posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** doprava, do polohy **REV**.
- Řezací nože nyní běží opačným směrem a vytlačují zaseklý papír z řezací hlavy. Odstraňte přebytečný papír a nesahejte prsty do vkladacího otvoru, aby nedošlo k úrazu.

→ Pokud se vám nepodaří papír zcela vytáhnout, postupujte podle níže uvedených pokynů (viz „Funkce uvolnění řezací hlavy“).

- Posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** doleva, do polohy **AUTO**, abyste mohli pokračovat v skartování.

f) Funkce uvolnění zablokované řezací hlavy

- Drcení vláknitého papíru může způsobit, že se řezací hlava silně znečistí nebo zasekne. V takovém případě posuňte přepínač **AUTO / OFF / REV** asi na 2 – 3 sekundy doprava, do polohy **REV** (zpětný chod) a poté do polohy **AUTO**. Stiskněte a 2 – 3 sekundy podržte tlačítko **CLEAR** (2). Výše uvedené kroky opakujte dvakrát nebo třikrát, aby se z řezací hlavy odstranil i zbytek papíru.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
V režimu AUTO běží řezací hlava nepřetržitě.	Sběrný koš na skartovaný papír je přeplněn. Řezací hlava nevtahuje papír.	Posuňte přepínač AUTO, OFF, REV do polohy OFF a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Vyprázdněte sběrný koš.
Po skartování zůstávají v řezací hlavě kousky papíru.	Mezi noži jsou zachyceny kousky papíru.	Posuňte přepínač AUTO, OFF, REV do polohy REV .
Po použití zpětného chodu (REV) řezací hlavy nefunguje automatické podávání papíru.	Automatické podávání listů papíru je zablokováno zbytky papíru v řezací hlavě.	
Automatické podávání papíru se zastaví, když je papír v řezací hlavě.	Papír byl vložen do vkladacího otvoru v šikmé poloze.	Vložte list papíru do vkladacího otvoru ve svislé poloze.
	List papíru je příliš měkký, příliš tenký, vlhký nebo zmačkaný.	Vyrovnejte nebo vysušte vkládaný papír.
Výrobek nefunguje, i když v řezací hlavě nejsou žádné kousky papíru.	Došlo k přehřátí motoru.	Před dalším použitím nechte výrobek alespoň 60 minut vychladnout.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do skartovačky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, třesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro skartovačky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí a proud	220 - 240 V AC, 50 Hz, 0,7 A
Ochranná třída	II
Typ řezu	Podélný řez na proužky
Šířka vkládacího otvoru	220 mm (papír)
Velikost řezu	7 mm (papír)
Rychlost skartace	2,8 m za minutu
Počet listů papíru	Max. 7 (70 g/m ²)
Kapacita sběrného koše (papír)	13 l
Provozní čas	Po 2 min. provozu se musí na 60 minut vypnout
Hlučnost	≤74 dB
Bezpečnostní úroveň	1 (DIN 32757)
Délka napájecího kabelu	Asi 1,4 m
Provozní a skladovací podmínky	Teplota: 0 °C až +35 °C Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 85%
Rozměry (Š x V x H)	339 x 297 x 182 mm
Hmotnost	2,2 kg



Záruka

Na skartovačku Renkforce S7CD poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/05/2017