



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Ergonomická optická


USB myš M618BU



Obj. č.: 141 04 08



Popis a ovládací prvky



Obsluha

a) Použití myši bez software

- Zapněte počítač a vyčkejte úplného nastartování operačního systému.
- Připojte myš prostřednictvím USB kabelu k USB-A portu počítače. Operační systém nainstaluje nutné ovladače, jakmile je navázáno propojení.
- I když nenainstalujete software dodaný společně s myší, stále můžete ve Vašem systému provést základní nastavení myši.

b) Instalace software a další nastavení

- Pro pokročilé nastavení jakým je např. trackování, scrollování a klikací funkce, použijte software na přiloženém CD. Můžete rovněž uživatelsky nastavovat tlačítka myši a obnovit výchozí nastavení.
- Ve výchozím stavu lze s tlačítky myši provádět standardní příkazy. Pomocí software můžete měnit nebo deaktivovat příkazy a funkce tlačítek myši. Tlačítko pro rozlišení (4) nelze konfigurovat.
- Vložte CD se softwarem do DVD mechaniky a spusťte pomocí „Setup“ instalační program (pro instalaci programu jsou třeba administrátorská práva). Jakmile je software nainstalován, je třeba restartovat počítač.
- Pomocí „Setup“ je možné software odinstalovat.
- Pro konfiguraci pokročilého nastavení myši, spusťte v nainstalovaném adresáři software kliknutím na „Option“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

c) Provoz

- Požadované rozlišení nastavte stlačením tlačítka pro rozlišení (4). Vybrat si můžete 600, 1000 nebo 1600 dpi.
- Počítač ovládáte pohybem myši, otáčením scrollovacího tlačítka (2) a klikáním pomocí tlačítek (1, 3, 5, 6). Pomocí tlačítek vpřed a zpět (6,5) se pohybujete v internetovém prohlížeči.
- Optický snímač na spodní straně myši nefunguje na každém povrchu, např. na skle nebo na světlých či lesklých površích. Na choulostivých površích doporučujeme použít pod myš podložku, aby nedošlo k poškození povrchu.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup optické USB myši.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Počítačová myš slouží k ovládání počítače. Řídící signály jsou přenášeny prostřednictvím USB. Myš je vybavena ergonomickým designem pro pohodlné uchopení. Je navržena pro použití s PC a notebooky.

Rozsah dodávky

- Myš
- Software na CD
- Návod k obsluze

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB myši. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Technické údaje

Napájení	přes USB 2.0
Provozní napětí.....	5 V/DC
Spotřeba	cca 50 mA (v provozu), 16 mA (v pohotovosti)
Délka kabelu	160 cm
Průřez kabelu.....	Ø 3 mm
Senzor	PAN 3509
Rozlišení senzoru	600/1000/1600 dpi
Požadavky na systém.....	Windows® 2000, XP (Home, Pro, se SP1, SP2, SP3)(32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit),8.1 (32/64 bit), 10.0 (32/64 bit), RT
Provozní podmínky	0 až +40 °C, 0 – 95 % RH
Skladovací podmínky	0 až +55 °C, 0 – 95 % RH
Rozměry (Š x V x H)	135,5 x 87 x 100 mm
Hmotnost	138 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/9/2016