



CZ NÁVOD K OBSLUZE

USB nabíječka SPAS-10200/4+C

VOLTcraft.

Obj. č.: 149 30 23



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB nabíječky Voltcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.


Účel použití

Tato nabíječka je určena pro současné dobíjení až 5 USB zařízení jakými jsou např. smartphone nebo tablet. Výrobek umožňuje připojení jednoho smartphone nebo tabletu přes USB-C zástrčku a 4 USB-A zástrček. Zdrojem napájení je síťová zásuvka. Výrobek můžete používat pouze v suchém vnitřním prostředí.

Rozsah dodávky

- USB nabíječka
- Napájecí kabel
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky



- 1 Zdíčka pro připojení síťového napájecího kabelu
- 2 USB-C™ port **max. 3 A**
- 3 USB-A port **max. 2,4 A**

Obsluha

- Ujistěte se, že parametry připojení Vašeho mobilního zařízení odpovídají hodnotám uvedeným na výrobku (viz. Technické údaje).
- Nepoužívejte tuto nabíječku pro nabíjení zařízení, jejichž požadovaný nabíjecí proud přesahuje 2400 mA (pro USB-A) nebo 3000 mA (pro USB-C™).
- Vždy dodržujte pokyny k obsluze Vašeho mobilního zařízení.
- Nezkratujte obvody USB konektorů.

a) Připojení nabíječky

- Připojte malou zástrčku síťového napájecího kabelu do zdíčky (1) nabíječky.
- Připojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.
- Před připojením nebo odpojením nabíječky vždy vypněte mobilní zařízení.

b) Nabíjení mobilního zařízení

- Připojte micro USB zástrčku USB nabíjecího kabelu (není součástí dodávky) Vašeho mobilního zařízení do odpovídající zdíčky Vašeho mobilního zařízení.
- Připojte USB-A zástrčku USB nabíjecího kabelu (není součástí dodávky) do jednoho z USB portů (3) nebo připojte USB-C™ zástrčku USB nabíjecího kabelu (není součástí dodávky) do USB-C™ portu (2) na nabíječce.
- Nabíjecí cyklus začne automaticky.
- Sledujte proces nabíjení, pokud chcete nabíjení přerušit, odpojte USB kabel od mobilního zařízení.
- Po nabití USB zařízení odpojte USB kabel od nabíječky a od mobilního zařízení.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB nabíječky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro nabíječky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Technické údaje

Provozní napětí:	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Výstupní napětí/proud:	5 V/DC 1x max. 3000 mA (USB-C™) 4x max. 2400 mA, ale max. 7200 mA (USB-A)
Délka síťového kabelu:	1,1 m
Třída ochrany	II
Provozní podmínky:	0 až +40°C, 10 – 95 % RH
Skladovací podmínky:	-10 až +55°C, 5 – 95 % RH
Rozměry (Š x V x H):	96 x 28 x 71 mm
Hmotnost:	160 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/09/2017