



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Odsávač kalu pro jezírka a bazény **BASETech**



Obj. č.: 149 95 58

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odsávače kalu pro jezírka a bazény Basetech 30 L. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Tento výrobek (včetně všech komponentů) je určen k odsávání kalu a drobných částic z jezírek. Lze jej používat také jako obyčejný suchý vysavač – viz níže „Technické údaje“. Nesmí se používat k odsávání hořlavých nebo jedovatých chemikálií (jako např. benzinu, azbestu, azbestového prachu nebo inkoustové náplně kopírek), těkavých látek, kyselin, horkého nebo doutnajícího popele, prachu, písku a jiných podobných kontaminujících látek.

Rozsah dodávky

- Odsávač kalu
- Odsávací hadice
- Odtoková hadice
- 4 x sací trubka
- Filtrační (prachový) sáček
- Nádržka
- 4 x sada koleček s montážním materiálem
- Univerzální hubice
- Plochá hubice
- Nástavec pro štěrby
- Filtrační vložka
- Sáček na sběr nečistot
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

1. Sací trubka s 3 nástavci
2. Odtoková hadice
3. Sada koleček (4x)
4. Západka nádržky
5. Kryt motoru
6. Držadlo
7. Přepínač Zap. /Vyp.
8. Sací hadice (připojena k sacímu otvoru)
9. Odtoková hadice (není vidět)
10. Plochá hubice
11. Nástavec pro štěrby
12. Filtrační vložka
13. Sáček na sběr nečistot
14. Univerzální hubice
15. Filtrační (prachový) sáček
16. Šroubovací víko



Sestavení a uvedení do provozu

- Uvolněte západku nádržky (4) na boku odsávače a uchopením za držadlo (6) odstraňte kryt motoru.
- Odstraňte z nádržky všechny komponenty.
- Na dolní stranu odsávače kalu připevněte pomocí montážního materiálu a vhodných nástrojů 4 sady koleček.
- Zasuňte filtrační vložku (12) do sací trysky na motoru (je umístěna v dolní části krytu motoru (5)).
- Následující nastavení závisí na tom, jak chcete odsavač používat:
 - Pokud chcete odsávač používat jako mokvý odsávač, připojte sací hadici (8) k sacímu otvoru a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte.
 - Odtokovou hadicí (9) otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila k dolní části odsávače kalů.
 - Pokud to je možné, měla by být výstupní hadice na šikmém povrchu, aby se zajistilo, že voda s kalem může volně odtékat. Pokud to je nutné, připevněte ke konci výstupní hadice sáček na sběr nečistot (13).

→ Pokud objem odpadové vody dosáhne max. úrovně 30 l, může se odsávač kalu používat s uzavřeným šroubovacím víkem (16). Když odsávání dokončíte, vyprázdněte vodu manuálně odšroubováním víka.

- Chcete-li odsávač používat jako běžný suchý vysavač, připojte sací hadici (8) k sacímu otvoru a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte.
- Nepřipojujte odtokovou hadici. Na drenážní výstup připevněte šroubovací víko (16) a otáčením ve směru hodinových ručiček ho upevněte.
- Nasaďte gumové těsnění na filtračním (prachovém) sáčku (15) přes plastovou vstupní trubku uvnitř nádržky.
- Zavřete znovu kryt motoru a zajistěte ho západkou.
- V případě potřeby nasaďte na sací trubku prodlužovací nástavce a hubici, která se nejlépe hodí pro povrch dna jezírka.
 - Univerzální hubice: Slouží k odstranění velkých vrstev kalu v jezírkách, jejichž dno je přikryto speciální fólií (bez kamenů a oblázků).
 - Plochá hubice: Tuto hubici použijte k odstranění hrubých nánosů kalu v jezírkách s oblázkovým dnem.
 - Nástavec pro štěrbinu: Tento nástavec se používá pro odsávání kalů z rohů, okrajů a štěrbin (nepoužívejte ho k odsávání z oblázků nebo z jiného většího pevného materiálu).

Obsluha

a) Nastavení přepínače zapnutí a vypnutí

0: Odsávač kalu je vypnutý.

I: Odsávač kalu je zapnutý. Toto nastavení použijte při suchém sání.

II: Zapnutí automatického programu pro odsávání kalu z jezírek. Asi po 10 sekundách se spustí motor a běží cca 30 sekund. Poté se obsah nádržky vyprázdní. Tento cyklus se opakuje, dokud se odsávač kalu nevyprázdí.

b) Mokré odsávání



Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtrační vložky.

- Připojte odsávač k napájení (vložit zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky).
- Přepínač zapnutí a vypnutí (7) přepněte do polohy II, aby se zahájilo odsávání.
- V případě potřeby nasaďte na sací trubku prodlužovací nástavce.
- Pohybuje hubicí pomalými a pravidelnými pohyby po dně. Pro dosažení co nejlepších výsledků při odsávání tenkých vrstev kalu a čištění tvarovaných jezírek otočte hubici o 180°. Odsávač kalu se po 30 sekundách automaticky vypne a po dalších 30 sekundách se znovu zapne.
- Po použití odsávač vypněte a odpojte ho od napájení.

c) Suché vysávání



Pokud používáte odsávač kalů k suchému vysávání, používejte vždy filtrační sáček.

- Přepínač zapnutí a vypnutí (7) přepněte do polohy I.
- Uvolněte západku (4) a odstraňte kryt motoru (5).
- Nasaďte filtrovací sáček (15) přes plastovou vstupní trubku uvnitř nádržky.
- Kryt motoru znovu uzavřete a zajistěte ho.
- Připojte zařízení k napájení a pomocí přepínače zapnutí a vypnutí ho zapněte. Motor zůstane zapnutý, dokud se znovu nevyprázdí.
- Po použití odsávač vypněte (přepínač zapnutí a vypnutí dejte do polohy 0) a odpojte jej od napájení.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nepracuje.	<p>Nejprve zkontrolujte, zda je správně připevněna odtoková hadice.</p> <p>Výškový rozdíl mezi povrchem jezírka a zařízením je příliš velký.</p>	<p>Uzavírací ventil musí být na otevřeném konci odtokové hadice.</p> <p>Zařízení by mělo být ve stejné výšce, jako je povrch jezírka.</p>
Pokles ve výkonu.	<p>Na filtrační vložce, v sací trubce nebo v sací hadici se zachytila nečistota.</p> <p>Na uzavíracím ventilu odtokové hadice se zachytila nečistota, která brání jeho uzavření.</p>	<p>Odstraňte nečistotu.</p> <p>Odstraňte nečistotu.</p>
Nádržka se zcela nevyprázdňuje a zařízení se hned po odsátí vypne.	<p>Obsah nádrže nelze vyprázdňovat.</p> <p>Příliš znečištěná nádrž a odtoková hadice.</p>	<p>Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla zalomena. Pokud to je možné, položte odtokovou hadici na šikmý povrch. Nádrž se vyprázdní, když se dokončí proces sání.</p> <p>Odstraňte nečistotu.</p>
Slabý sací výkon.	<p>Prodlužovací trubky zvyšují třecí odpor a v důsledku toho dochází k poklesu sací kapacity.</p>	<p>Pro zlepšení výkonu nepřipojujte prodlužovací trubky.</p>

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odsávače kalů. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti spotřebiče.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V AC, 50 Hz
Výkon:	1400 W
Ochranná třída:	II
Objem nádrže:	30 l
Sání:	18 kPa
Průtok:	65 l / s
Délka kabelu:	3 m
Délka odtokové hadice:	1,5 m
Délka sací hadice:	4 m
Provozní teplota a relativní vlhkost:	+5 °C až +42 °C; 0% až 90% (nekondenzující)
Skladovací teplota a relativní vlhkost:	+5 °C až +42 °C; 0% až 90% (nekondenzující)
Rozměry (D x Š x H):	400 x 400 x 610 mm
Hmotnost:	8,9 kg (s příslušenstvím)



Záruka

Na odsávač kalu pro jezírka a bazény BaseTech 30 L poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/06/2017