



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

**DAB+ radiobudík Siesta S2**

**PURE**

**Obj. č. 152 10 12**



**Obj. č. 152 09 87**



**Vážený zákazníku,**

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ radiobudíku PURE.


Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



## Popis a ovládací prvky


Horní část



- A. SOURCE – Přepínání mezi příjmem digitálních (DAB) a analogových (FM) stanic.
- B. ALARM – Nastavení nebo vypnutí funkce budíku.
- C. PRESET – Uložení až 5. oblíbených DAB nebo FM stanic do interní paměti rádia.
- D. MENU – Vstup do hlavní nabídky a konfigurace systému.
- E. POWER – Zapnutí nebo vypnutí (standby).
- F. VOLUME / STATION / SELECT / SNOOZE – Nastavení výstupní hlasitosti nebo procházení seznamem stanic a potvrzení výběru / Navigační tlačítka < >.
- G. SLEEP – Funkce automatického vypnutí systému.




Zadní část




- A. USB port – Zdroj výstupního napětí 5,5 V DC / 0,9 A
- B. Stereo vstup pro připojení sluchátek.
- C. Anténa.

#### Displej rádia





1. Aktuální čas.
2. Indikátor AM / PM
3. Ukazatel úrovně přijímaného signálu.
4. Indikátory nastaveného budíku.
5. Symbol kuchyňského časovače / Symbol funkce Sleep.
6. Název stanice, provozní informace a nabídka nastavení
7. Indikátor provozního režimu (DR = Digitální rádio, FM = FM rádio).
8. Ukazatel aktuální úrovně hlasitosti.

#### Uvedení do provozu



1. Roztáhněte anténu (A) a poté připojte rádio ke zdroji napájení (B). Zajistěte přitom, aby anténa nebyla v blízkosti napájecího kabelu.



2. Zapněte rádio. Použijte k tomu tlačítko Power.
3. Vyčkejte, než systém dokončí proces automatického vyhledávání (scanning) stanic.

#### Poslech rozhlasových stanic

##### Přijem digitálních stanic

Stiskem tlačítka SOURCE přejděte do režimu příjmu digitálních stanic „DAB“. Stiskněte tlačítko STATION. Na displeji rádia se poté zobrazí symboly „< >“. Nyní navigačními tlačítky přejdete na vybranou stanici a stiskněte tlačítko STATION. Systém rádia tím přejde k přehrávání vybrané stanice.

##### Přijem analogových (FM) stanic

Stiskem tlačítka SOURCE přejděte do režimu příjmu digitálních stanic „FM“. Stiskněte poté tlačítko STATION. Na displeji rádia se v té chvíli zobrazí symboly „< >“. Stiskněte a déle přidrže některé navigační tlačítko < >. Systém rádia tím spustí automatické skenování nejbližších stanic. Po nalezení stanice s dostatečně kvalitním signálem se vyhledávání ukončí a rádio spustí přehrávání této stanice.

##### Manuální vyhledávání stanic

Pro manuální vyhledávání stanic stiskněte tlačítko STATION. Na displeji se přitom zobrazí symboly „< >“. Stiskněte některé navigační tlačítko pro přechod na vybranou frekvenci.



#### Ukládání a výběr oblíbených stanic

Do interní paměti rádia můžete uložit 5 vybraných DAB a FM stanic. Získáte tak velmi rychlý přístup ke svým oblíbeným stanicím (Preset).

##### Ukládání předvoleb

Přejděte na vaši oblíbenou stanici. Stiskněte tlačítko PRESET. Na displeji se přitom zobrazí symboly „< >“. Přejděte nyní pomocí navigačních tlačítek na vybraný paměťový slot (1 – 5). Stiskněte poté a déle přidrže tlačítko SELECT. Tím dojde k uložení aktuálně přehrávané stanice do paměti rádia.

**Poznámka:** Uložení jiné stanice pod určitý paměťový slot, dojde k přepsání existující předvolby a uložení nové stanice do paměti rádia.



## Přechod na předvolbu

Stiskněte tlačítko PRESET. Pomocí navigačních tlačítek < > přejděte na vybranou předvolbu a stiskněte poté tlačítko SELECT. Rádio tím přeladí na stanici uloženou pod určitým paměťovým slotem.

## Funkce budíku

Rádio disponuje možností nastavení 2 nezávislých časů pro buzení. Celý systém se tak zapne (pакládá se pohotovostním režimu) a naladí na digitální nebo FM stanici, popřípadě spustí akustickou signalizaci s vybranou melodií.


### Nastavení budíku

Stiskněte tlačítko ALARM 1 (B) nebo ALARM 2 (B). Pomocí navigačních tlačítek budík aktivujete výběrem „On“ a potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Znovu pomocí navigačních tlačítek nastavte nejprve hodinu a poté minuty a potvrďte. V dalším kroku vyberte zdroj budíku „DIGITAL RADIO“ nebo „FM“ a potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Navigačními tlačítky přejděte na vybranou stanici, kterou bude rádio přehrávat po aktivaci budíku. Vybrat můžete stanice uložené do předvoleb nebo naposledy přehrávanou stanici „LAST USED“. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka SELECT. V dalším kroku nastavte frekvenci pro buzení. Na výběr jsou možnosti: DAILY (každý den), WEEKDAYS (dny od pondělí do pátku), WEEKENDS (sobota a neděle) nebo ONCE (pouze jednou). Tlačítky VOLUME pak nastavte požadovanou výstupní hlasitost budíku a potvrďte.

Na displeji rádia

se poté zobrazí indikátor nastaveného budíku (například Alarm 1).

Aktivace budíku „On“  
a jeho uložení „Saved“.




### Výběr melodie budíku

Stiskněte tlačítko ALARM 1 (B) nebo ALARM 2 (B). Pomocí navigačních tlačítek budík aktivujete výběrem „On“ a potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Znovu pomocí navigačních tlačítek nastavte nejprve hodinu a poté minuty a potvrďte. V dalším kroku vyberte melodii coby zdroj budíku „TONE“ a potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Na závěr vyberte požadovanou frekvenci budíku a potvrďte. Na displeji rádia se poté zobrazí indikátor nastaveného budíku (například Alarm 1).

### Aktivace a deaktivace budíku

Stiskem tlačítek ALARM 1 nebo ALARM 2 budík aktivujete nebo deaktivujete. Symbol aktivovaného budíku se poté zobrazí na displeji rádia.



### Funkce odloženého budíku „Snooze“


Stiskem tlačítka SNOOZE dojde k aktivaci funkce odloženého budíku (ve výchozím nastavení je 10 minut). Na displeji rádia se v té chvíli bude zobrazovat čas, zbývající do opětovného spuštění akustické signalizace budíku.

### Vypnutí akustické signalizace budíku

Během probíhající akustické signalizace budíku stiskněte libovolné tlačítko v zadní řadě tlačítek (A, B, C, D). Stiskem tlačítka POWER pak rádio vypnete.

## Funkce automatického vypnutí systému

Rádio je vybaveno funkcí, která zajišťuje jeho automatické vypnutí po uplynutí předem nastaveného intervalu. Jako první stiskněte tlačítko SLEEP a následně pomocí navigačních tlačítek vyberte časový interval pro vypnutí systému. Nastavit můžete čas v intervalu 15 – 90 minut. Na závěr celé nastavení potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Na displeji se při aktivaci této funkce zobrazí symbol ☾.



### Kuchyňský časovač „Timer“

Rádio můžete používat v kuchyni při vaření coby běžný časovač („minutka“). Stiskněte tlačítko MENU a poté pomocí navigačních tlačítek přejděte do nabídky „KITCHEN TIMER“ a potvrďte. Následně navigačními tlačítky nastavte nejprve hodiny a poté minuty a potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Systém tím spustí funkci časovače a bude generovat akustickou signalizaci po vypršení nastaveného časového intervalu. Tuto signalizaci vypnete po stisku libovolného tlačítka v zadní řadě (A, B, C, D). Stiskem tlačítka POWER pak můžete rádio vypnout.

## Konfigurace systému

### Jazykové nastavení

Systém rádia podporuje zobrazení hlavní nabídky v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, italská, norština a holandština. Vstupte do hlavní nabídky rádia. Stiskněte proto tlačítko MENU. Pomocí navigačních tlačítek přejděte do menu „SETTINGS“ a poté „LANGUAGE“. V seznamu pak vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stiskem tlačítka SELECT.

### Uvedení rádia do továrního nastavení

Použitím této funkce dojde k odstranění veškerého uživatelského nastavení (odstranění předvoleb, seznamu stanic a nastavení budíku). Vstupte do hlavní nabídky rádia. Stiskněte proto tlačítko MENU. Pomocí navigačních tlačítek přejděte do menu „SETTINGS“ a poté „FACTORY RESET“. Systém rádia pak uvedete do továrních hodnot výběrem „CONFIRM“ a potvrzením po stisku tlačítka SELECT.

### Zobrazení verze software

Na displeji rádia můžete získat informace o verzi aktuálně používaného software rádia. Vstupte do hlavní nabídky rádia. Stiskněte proto tlačítko MENU. Pomocí navigačních tlačítek přejděte do menu „SETTINGS“ a poté „VERSION“ a potvrďte. Opětovným stiskem tlačítka SELECT pak dojde k zobrazení verze aktuálně používaného software. Dalším stiskem některého navigačního tlačítka přejde rádio do běžného provozního zobrazení.

### Aktualizace firmwaru

Pro další informace ohledně aktualizace software rádia kontaktujte naši zákaznickou podporu na <http://support.pure.com>.

### Konfigurace podsvícení displeje

Podsvícení displeje můžete konfigurovat pro pohotovostní nebo provozní režim. Stiskněte proto tlačítko MENU. Pomocí navigačních tlačítek přejděte do nabídky „DISPLAY“ / „BACKLIGHT“ a poté „ACTIVE“. V této nabídce můžete nastavit podsvícení displeje v provozním režimu rádia. Pro nastavení displeje a jeho podsvícení v pohotovostním režimu (StandBy) pak přejděte do menu „STANDBY“. V dalším kroku přejděte do menu „BRIGHTNESS“ a následně vyberte požadovanou úroveň podsvícení (1 – 5) nebo režim „AUTO“. Vlastní nastavení potvrďte stiskem tlačítka SELECT.

### Nastavení prodlevy před zhasnutím displeje

Vstupte do hlavní nabídky a přejděte do menu „DISPLAY“ a „BACKLIGHT“. V nabídce „ACTIVE“ nastavíte prodlevu podsvícení displeje v případě, že je rádio přepnuté do pohotovostního režimu. V menu „STANDBY“ pak nastavíte prodlevu pro vypnutí podsvícení displeje rádia v provozním režimu.

Prodlěvu pro vypnutí podsvícení displeje nastavíte v nabídce „DURATION“.

Na výběr budete mít tyto možnosti:

ALWAYS ON = trvale zapnuté podsvícení displeje.

TIME OFF = vypnutí podsvícení displeje po uplynutí 10. sekund od stisku tlačítka.

#### Informace zobrazované na displeji rádia

Při poslechu digitálních nebo analogových (FM) stanic můžete na displeji rádia sledovat různé provozní informace. Vstupte do hlavní nabídky rádia. Stiskněte proto tlačítko MENU. Přejděte dále do nabídky „DISPLAY“ a „INFORMATION“. Zobrazení informací v provozním režimu nastavíte v menu „ACTIVE“. Naopak zobrazení informací v pohotovostním režimu pak provedete v menu „STANDBY“. Na displeji rádia jsou pro provozní režim „ACTIVE“ dostupné následující provozní informace:

STATION NAME	Zobrazení názvu aktuálně přehrávané stanice.
SCROLLING TEXT	Různé doprovodné informace poskytované provozovatelem vysílání například název skladby a jejího interpreta, název pořadu, zprávy.
SIGNAL STRENGTH	Signál aktuálně přijímané stanice. Počet segmentů v tomto indikátoru představuje úroveň přijímaného signálu. Čím více segmentů se zobrazuje, tím lepší a kvalitnější je přijímaný signál.
DATE	Zobrazení aktuálního data.

Informace, které jsou dostupné v pohotovostním režimu „STANDBY“:

TIME	Zobrazení aktuálního času.
TIME / DATE	Zobrazení aktuálního času spolu s datem.

## Nastavení času

#### Nastavení aktuálního času a data

Systém rádia automaticky synchronizuje čas z digitálního nebo analogového vysílání. Pokud však rádio nemá dostatečně kvalitní signál pro přijetí dat o přesném čase a datumu z vysílání, musíte aktuální čas a datum nastavit v manuálním režimu. Vstupte proto do hlavní nabídky rádia a menu „CLOCK“. Dále přejděte do menu „SET TIME/DATE“ a potvrďte. Pomocí navigačních tlačítek nastavte nejprve hodinu, minuty a potvrďte. Obdobně nastavte datum v pořadí den, měsíc a rok a potvrďte.

#### Formát času

Po vstupu do hlavní nabídky přejděte do menu „CLOCK“ a poté „SET 12/24 HOUR“. Navigačními tlačítky vyberte mezi zobrazením času ve 12-ti hodinovém „12 HOUR“ nebo 24-hodinovém „24 HOUR“ formátu času. Vlastní výběr poté potvrďte stiskem tlačítka SELECT.

#### Formát data

Po vstupu do hlavní nabídky přejděte do menu „CLOCK“ a poté „SET DATE FORMAT“. Navigačními tlačítky vyberte mezi zobrazením data ve formátu „DD-MM-YYYY“ (den, měsíc a rok) a formátem „MM-DD-YYYY“ (měsíc, den a rok) a potvrďte stiskem tlačítka SELECT.

#### Možnosti pro automatickou aktualizaci času

Na rádiu můžete vybírat mezi zdroji pro automatickou aktualizaci času z vysílání. Ve výchozím (továrním) nastavení rádio a jeho systém automaticky aktualizuje čas v obou režimech (DAB a FM). Vstupte do hlavní nabídky rádia a přejděte poté do menu „CLOCK“ a „CLOCK SYNC“. Pomocí navigačních tlačítek pak vyberte požadovaný zdroj pro aktualizaci času a potvrďte.

#### Funkce automatického vyhledávání stanic „Autotune“

Tato funkce umožňuje automaticky vyhledávat nové digitální stanice. Zároveň přitom dochází k odstranění nedostupných (Inactive) stanic z interní paměti rádia. Funkce „Autotune“ je však vizuálně dostupná pouze po přechodu do režimu digitálního vysílání (DAB). Vstupte do hlavní nabídky rádia a přejděte do menu „AUTOTUNE“ a potvrďte. Systém tím spustí automatické vyhledávání všech dostupných stanic. Na displeji rádia přitom můžete sledovat průběh vyhledávání s počtem aktuálně nalezených stanic. Po dokončení vyhledávání rádio spustí přehrávání naposledy naladěné stanice.

#### Režim stereo příjmu (FM)

Analogové vysílání můžete přijímat ve stereofonním nebo monofonním režimu.

Doporučujeme přitom použití režimu stereo při poslechu rádia ze sluchátek.

Tato funkce je však dostupná pouze pro analogové (FM) vysílání. Vstupte do hlavní nabídky a přejděte do menu „FM STEREO“ a potvrďte. Pomocí navigačních tlačítek pak vyberte mezi režimem „STEREO“ nebo „MONO“ a znovu potvrďte.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB+ radiobudíku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Příjem	DAB a FM vysílání
Frekvence příjmu	DAB+/DAB a FM (87,5 – 108 MHz)
Reproduktor	Full-range 2,5" / 2 W RMS
Vstupní konektory	mikro USB port pro připojení zdroje napájení (síťový adaptér) tento port slouží i pro aktualizaci software
Výstupní konektor	3,5 mm pro připojení sluchátek
Ovládací tlačítka	Power On/StandBy, Volume/Snooze/Select, Source, Alarms, Presets, Menu, Sleep
Provozní napětí	100 – 240 V AC / 50 Hz (vstup) napájení rádia 5,5 V / 900 mA (síťový adaptér)
Rozměry	130 x 137 x 57 mm
Hmotnost	0,362 kg
Anténa	drátová



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/1/2018