

Přenosný kazetový přehrávač s FM rádiem KW 118 C

BASETech



Obj. č.: 156 13 41

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto přehrávače magnetonových audiokazet. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Tento výrobek je kompaktní a přenosné přehrávací zařízením, které pracuje se všemi magnetofonovými audiokazetami a disponuje navíc přijímačem rádiového signálu FM/AM. Napájení je možné buď pomocí 2 baterií typu AA 1,5 V nebo prostřednictvím síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Reprodukce zvuku je možná pouze prostřednictvím sluchátek, připojených do 3,5 mm jack zdíčky.

Rozsah dodávky

- Kazetový přehrávač
- Sluchátka
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Dvířka šachty na magnetofon. Kazetu | 7 | 3,5mm sluchátková zdíčka (PHONES) |
| 2 | STOP tlačítko | 8 | Výběr režimu (TAPE RADIO) |
| 3 | PLAY tlačítko | 9 | Spona na opasek |
| 4 | F.F. tlačítko (rychlé přetáčení dopředu) | 10 | Výběr stanice (TUNNING) |
| 5 | Ovládání hlasitosti | 11 | Výběr frekvenčního pásma (AM FM) |
| 6 | Výběr stanice | 12 | Napájecí zdíčka (DC3V , nezobrazeno) |

Obsluha


a) Napájení

Vložení/výměna baterií

- Před prvním použitím vložte baterie. Baterie je třeba vyměnit tehdy, zaregistrujete-li pokles kvality reprodukce.
- Otevřete přihrádku baterií na spodní straně výrobku a vložte 2 baterie typu AA (ujistěte se, že baterie vkládáte správně vzhledem k jejich polaritě) a přihrádku opětovně uzavřete.
- Přihrádku opětovně uzavřete.
- Můžete použít i akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií) a nižší kapacity bude doba provozu kratší. Chcete-li přesto namísto kvalitních alkalických baterií použít akumulátory, použijte NiMH s nízkým samovybitím efektem.

Použití síťového adaptéru

- Před použitím síťového adaptéru si nejprve nastavte bezpečnostní předpisy.
- Připojte kulatou nízkonapěťovou zástrčku od napájecího adaptéru do napájecí zdíčky (12) na spodní straně výrobku. Při výběru napájecího adaptéru se ujistěte, že vyhovuje specifikaci uvedené v kapitole „Technické údaje“.



- Jsou-li vloženy baterie a připojen síťový adaptér, kazetový přehrávač je automaticky napájen ze síťového adaptéru.

b) Před prvním použitím

- Zasuňte 3,5 mm jack sluchátkový konektor do zdíčky v přehrávači (**PHONES** (7)).
- V případě potřeby lze připevnit kazetový přehrávač pomocí spony za opasek.

c) Použití rádia

- Přepněte přepínač režimů do polohy (**TAPE RADIO** (8)) **RADIO**.
- Vyberte pomocí přepínače (11) požadované frekvenční pásmo **AM FM**.
- Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládání hlasitosti (5).
- Vyberte požadovanou rádiovou stanici.

Tipy a informace k příjmu rádiového signálu

- Připojená sluchátka slouží jako FM anténa. Pro optimální příjem se ujistěte, že je kabel úplně rozmotaný.
- Pokud se snažíte přijmout AM rádiovou stanici, držte kazetový přehrávač vzpřímeně na délku paže a opatrně s ním otáčejte, až dosáhnete optimálního příjmu.

d) Přehrávání kazet

- Přepněte přepínač režimů do polohy (**TAPE RADIO** (8)) **TAPE**.
- Otevřete prstem dvířka šachty na magnetofonovou kazetu (1) a vložte magnetofonovou kazetu. Páska kazety musí směřovat směrem nahoru k tlačítkům.
- Opatrně dvířka uzavřete.
- Nastavte hlasitost pomocí ovládání hlasitosti (5).
- Použijte tlačítka pro ovládání reprodukce.
 - Pro přehrávání kazety stiskněte tlačítko **PLAY** (3).
 - Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **STOP** (2).
 - Pro rychlé přetáčení kazety vpřed stiskněte tlačítko **F.F.** (4).

Tipy a informace k magnetofonovým kazetám

- Pro optimální kvalitu zvuku použijte kvalitní magnetofonové kazety.
- Vyhnete se 120 minutovým kazetám (C-120).
- Pásky těchto magnetofonových kazet jsou slabší a delší než C60/90 a mohou se zaseknout nebo zamotat. To může poškodit mechanické součástky uvnitř přehrávače.
- Po 10 – 20 hodinách reprodukce očistěte snímací hlavu. Jestliže se hlava znečistí, reprodukce je tlumená a zkreslená. Pokud se reprodukce nezlepší ani po očištění hlavy, kazeta může být stará nebo nižší kvality.
- Před čištěním snímací hlavy otevřete dvířka přehrávače a stiskněte **PLAY** (3) tlačítko. Kromě snímací hlavy můžete očistit vatičkou namočenou v alkoholu i přítlačný mechanismus na magnetofonovou pásku.
- Magnetofonové kazety neskladujte na velmi chladném nebo horkém místě.
- Pokud je páska vymotaná, nasadte do jednoho z ozubených otvorů kazety tužku a otáčejte s ní tak dlouho než se páska opět napne.
- Prázdná část pásky magnetofonové kazety je určena k očištění hlavy před samotnou reprodukcí tzn. Cca 5 sekund ticha předtím, než reprodukce začne.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kazetového přehrávače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---|
| Napájení (baterie) | 2 x 1,5V AA baterie (nejsou součástí dodávky) |
| Napájení (síťový adaptér) | 3 V/DC, 280 mA (není součástí dodávky) |
| Životnost baterií | cca 6 hodin |
| Rozsah rádiového příjmu | AM 535 kHz – 1600 kHz, FM 88 – 108 MHz |
| Spotřeba proudu | max. 280 mA (pohotovostní proud 0 mA) |
| Provozní podmínky | +5 až +35 °C, 45 – 80 % RH (nekondenzující) |
| Skladovací podmínky | 0 až +40 °C, 35 – 80 % RH (nekondenzující) |
| Rozměry (Š x V x H) | 92 x 118 x 35 mm |
| Hmotnost | 150 g (bez baterií) |

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/2018