

Příslušenství - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Lisovací dutinkový kontakt, druh kontaktu: Zásuvka, typ připojení: Lisovaný spoj, povrch kontaktů: Zlato, Průřez vodiče ohebný: 0,34 ...0,75 mm², způsob balení: Páskované zboží v roli

Obchodní data

package_quantity	5000
GTIN	4055626492124

Technické údaje

Všeobecné

Min. průřez vodiče, ohebný	0,34 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

Aprobace

Příslušenství - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R - 1013418

Aprobace

Podrobnosti schválení

EAC 

Příslušenství

Nástroj pro lisování konektorů

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>