

Digitální hodiny s časovačem do koupelny/kuchyně



Obj. č.: 230 03 98

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního časovače TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti


- Zobrazení času
- Zobrazení teploty uvnitř a vlhkosti vzduchu
- Časovač až do 99 minut, obíhající zobrazení vizualizuje ubíhání času
- Se závěsným zařízením a integrovaným stojánkem
- Přísavka pro snadné upevnění na hladké povrchy
- Chráněné proti stříkající vodě

Popis a ovládací prvky


Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



A: Displej

- A 1: Teplota v místnosti °C/°F
- A 2: Vlhkost vzduchu
- A 3: Čas/časovač
- A 4: Čas s provozem časovače
- A 5: Symbol časovače
- A 6: Grafické znázornění časovače

B: Senzorová tlačítka časovače

- B 1: Tlačítko 10
- B 2: Tlačítko „CLEAR“
- B 3: Tlačítko 1

C: Plášť

- C 1: Uzávěr
- C 2: Závěsné zařízení
- C 3: Přísavka
- C 4: Integrovaný stojánek
- C 5: Příhrádka na baterii

D: Tlačítka

- D 1: Tlačítko „TIME“
- D 2: Tlačítko „UP/CF“
- D 3: Tlačítko „DOWN“
- D 4: Tlačítko „RESET“

Uvedení do provozu

- Stáhněte ochrannou fólii z displeje.
- Otevřete uzavírací víčko a vložte 2 nové baterie 1,5 V AAA. Dbejte při tom na správnou polaritu.
- Při zapínání přístroje se rozezní signální tón a na okamžik se zobrazí všechny segmenty.
- Na displeji se zobrazí teplota uvnitř a vlhkost vzduchu.
- Podržte tlačítko „TIME“ stisknuté tři sekundy a přejděte do režimu nastavení.
- Na displeji bliká ukazatel hodin.
- Hodiny nastavte tlačítkem „UP/CF“ nebo „DOWN“.
- Zadání hodin potvrďte stisknutím tlačítka „TIME“.
- Na displeji bliká ukazatel minut. Minuty nastavte stejným způsobem.
- Podržte stisknuté tlačítko „UP/CF“ nebo „DOWN“ a přejděte k rychlému přenastavení.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „TIME“.
- Krátce stiskněte tlačítko „TIME“ – můžete tak nastavit 12hodinový nebo 24hodinový formát zobrazení času. Ve 12-hodinovém formátu se vám na displeji bude zobrazovat AM (dopoledne) a PM (odpoledne).
- Tlačítkem „UP/CF“ můžete přepínat mezi jednotkou teploty °C (stupně Celsia) a °F (stupně Fahrenheita).
- Uzavírací víčko znovu zavřete.

Nastavení časovače

- Tlačítkem 10 nastavte v krocích po 10 minutách a tlačítkem 1 v krocích po 1 minutě požadovanou dobu trvání (do 99 minut).
- Podržte stisknuté tlačítko 10 nebo 1 a přejdete k rychlému přenastavení.
- Pokud během 3 sekund neprovedete žádné zadání, funkce se aktivuje a ukazatel času začne odpočítávat. Bliká symbol časovače.
- Čas se nyní zobrazí vlevo dole na displeji.
- Obíhající zobrazení vizualizuje ubíhání času.
- Jakmile nastavený počet minut uplyne, začne alarm zvonit.
- Stiskněte tlačítko „CLEAR“ a funkce se ukončí.
- Čas se znovu zobrazí ve velkém formátu.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	→ Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu → Vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	→ Tlačítko „RESET“ stiskněte nějakým špičatým předmětem → Vyměňte baterie

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	2× baterie AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Používejte alkalické baterie.
Rozsah měření teploty -	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Rozsah měření vlhkosti vzduchu	20 až 99 % rH
Rozměry pláště	106 x 41(52) x 109 mm
Hmotnost	140 g (pouze přístroj)



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/02/2026