



HelaGuard tilbehør


- AWS kloropren pakninger

Egenskaber og fordele

- Beskytter mod indtrængning af fugt og støv
- Til PG og metrisk gevind
- Resistent overfor olie



AWS pakningsskive i kloropren.



HelaGuard, skive

MATERIALE	Kloropren (CR)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Møtrik str.	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Tykkelse (T)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
AWS-M12	M12	20	11,5	1,5	100 Stk.	Sort (BK)	4031026310220	166-50500
AWS-M16	M16	24	15,5	1,5	100 Stk.	Sort (BK)	4031026310237	166-50501
AWS-M20	M20	28	19,5	1,5	50 Stk.	Sort (BK)	4031026310244	166-50502
AWS-M25	M25	34	24,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310251	166-50503
AWS-M32	M32	42	31,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310268	166-50504
AWS-M40	M40	50	39,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310275	166-50505
AWS-M50	M50	60	49,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310282	166-50506
AWS-M63	M63	73	62,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310299	166-50507
AWS-PG7	PG7	20	11,5	1,5	100 Stk.	Sort (BK)	4031026310305	166-50508
AWS-PG9	PG9	24	14,7	1,5	100 Stk.	Sort (BK)	4031026310312	166-50509
AWS-PG11	PG11	25	18,1	1,5	100 Stk.	Sort (BK)	4031026310329	166-50510
AWS-PG13	PG13,5	28	19,5	1,5	100 Stk.	Sort (BK)	4031026310336	166-50511
AWS-PG16	PG16	29	22,0	1,5	50 Stk.	Sort (BK)	4031026310343	166-50512
AWS-PG21	PG21	35	27,8	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310350	166-50513
AWS-PG29	PG29	44	36,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310367	166-50514
AWS-PG36	PG36	54	46,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310374	166-50515
AWS-PG42	PG42	61	53,5	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310381	166-50516
AWS-PG48	PG48	70	58,8	1,5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310398	166-50517

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.