


Messleitungen

MKL 0,64/25-0,25



Produkt	MKL 0,64/25-0,25
Beschreibung	Messleitung mit 2 isolierten Buchsen für Stifte Ø 0,64 mm und Rechteckpfosten 0,64 mm. Hochflexible Litzenleitung 0,25 mm ² mit 2 Buchsen x 0,64 mm.
Betriebsanleitung	BA001
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	3 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PPO
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-40 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Leitungslänge	25 cm
Leitungsquerschnitt	0,25 mm ²
Leitungsmaterial	PVC

0,64 mm System

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022