

SAUTER HB0 100-0

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

KERN



Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,35 kg

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761140165
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Analoges Shore-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HB

Messsystem	
Ablesbarkeit Härte [d] (Shore)	1
Messbereich Shore	100
Prüfobjekt Dicke [Min]	6 mm
Härteskalen	Shore A0
Einheiten	HA0
Toleranz (% von [Max])	3%
Prüfkraft Härtemessung	10 N

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	115×60×25 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	115×60×25 mm
Material Gehäuse	Metall
Skala - Anzeigetyp	Analog

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×55 mm