

# KERN HB0100-0.

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppezeiger

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Ablesbarkeit:	1
Messbereich (Max):	100
Präzision (von [Max]):	3 %
Wä geeinheiten:	Shore 0

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

## Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Shore-Härteprüfgerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	180 x 120 x 50 mm
Bruttogewicht:	480 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	160 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Gehäusematerial:	Metall
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	115 x 60 x 25 mm