

SAUTER HBD 100-0

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

KERN



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 150×95×50 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,20 kg

Bruttogewicht ca. 0,50 kg

Versandgewicht 0,453 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761140189

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Analoges Shore-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HB

Messsystem

Ablesbarkeit Härte [d] (Shore)	1
Messbereich Shore	100
Prüfobjekt Dicke [Min]	6 mm
Härteskalen	Shore D
Einheiten	HD
Toleranz (% von [Max])	3%
Prüfkraft Härtemessung	10 N
Messsonde Durchmesser	18 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	115×60×25 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	115×60×25 mm
Material Gehäuse	Metall
Skala - Anzeigetyp	Analog

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----