

Datenblatt für PRUEF 2
 Artikelnummer: 973368100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 368-100
Beschreibung:	Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse. Mit der schlanken Edelstahlspitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Zubehör: Spitzenschutz und IC-Abgriff SS 260.
Typ:	PRUEF 2 schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	973 368-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	4 mm Buchse
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	50 mOhm
Leitungslänge:	1 m
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	rot
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PP
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

