



12,5 MHz
Funktionsgenerator
HM 8150

Hohe Signalreinheit und
Amplitudenstabilität

Intuitive Bedienung mit
einem Tastendruck

Schnelle Signalvariation

Modern & kultig.



www.hameg.com


HM8150_D- C&E_1106 · Änderung und Irrtum vorbehalten · © HAMEG Instruments GmbH
 © Registered Trademark · DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000, Reg. Nr.: DE-071040 QM
 HAMEG Instruments GmbH · Industriestr. 6 · D-63533 Mainhausen · Tel +49 (0) 6182 800 0
 Fax +49 (0) 6182 800 100 · www.hameg.com · info@hameg.de · Made in Germany
 A Rohde & Schwarz Company

Modern & kultig.



Funktionsgenerator

12,5 MHz



HM 8150



HAMEG
Instruments

12,5 MHz Funktionsgenerator HM 8150

Frequenzbereich 10 mHz bis 12,5 MHz

Ausgangsspannung 20 V_{SS} (10 V_{SS} an 50 Ω)

Anstiegs- und Abfallzeit < 10 ns

Pulsbreiteneinstellung

Arbitrary-Generator 40 MSa/s

Burst, Gateing, externe Triggerung,
Wobbelung

RS-232 Schnittstelle,
optional: USB, IEEE-488



Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:

HZ33/HZ34 50 Ω Messkabel BNC-BNC,
HZ24 Satz Dämpfungsglieder 3/6/10 und 20 dB,
HZ42 19" Einbausatz 2HE,
HZ20 Adapterstecker
HO870 USB Schnittstelle
HO880 IEEE-488 Schnittstelle

