

# Einhand-Temperatur- Messgerät

testo 105



---

Ideal geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich

---

Wechselbare Messspitzen

---

2 Grenzwerte frei einstellbar

---

Akustischer und optischer Alarm

---

Einzeliges Display, beleuchtet

---

Besonders robust und unter fließendem Wasser reinigbar  
(gemäß Schutzklasse IP65)

---

Zertifiziert gemäß EN 13485

---



Das testo 105 ist ein robustes Lebensmittel-Thermometer mit wechselbaren Messspitzen zur Temperaturmessung von halbfesten Medien. Es verfügt zudem über eine Messspitze speziell für Gefriergutmengen. Abhängig von der eingesetzten Sonde eignet es sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Gastronomie, Kühlhaus, Großküche, Supermarkt und Wareneingangskontrolle.

Da es gemäß Schutzklasse IP65 unter fließendem Wasser gereinigt werden kann, ist es besonders hygienisch und aufgrund seiner Robustheit flexibel und überall einsetzbar. Ein akustischer sowie ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor Unter- bzw. Überschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte.

## Technische Daten / Zubehör

### testo 105

testo 105, Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, beleuchtetes Display, Schutzklasse IP65, inkl. Gürtel-/Wandhalterung und Batterien



#### Sensortyp

#### NTC

Messbereich	-50 ... +275 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±0.5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20.1 °C) ±1 % v. Mw. (+100.1 ... +275 °C)
Auflösung	0.1 °C

#### Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Ansprechzeit	t <sub>99</sub> = Sonde kurz / lang: 10 sec, Gefriergutsonde: 15 sec (in gefrorenem Fleisch ca. 60 sec)
Messtakt	0.5 sec
Batterietyp	Knopfzelle LR44 (4 Stück)
Batterie-Standzeit	80 h
Auto-Off	10 min
Abmessung	145 x 38 x 195 mm (ohne Sonden)
Gehäuse	ABS
Anzeige	LCD 1-zeilig
Gewicht	139 g
Schutzklasse	IP65
Norm	EN 13485

#### Set


#### Best.-Nr.

Set testo 105, Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, Gefriergutspitze, langer Messspitze, inkl. Gürtel-/Wandhalterung und Alukoffer	0563 1052
testo 105, Einhand-Thermometer mit Gefriergut-Messspitze, inkl. Gürtel-/Wandhalterung und Batterien	0563 1054

#### Zubehör für Messgerät

#### Best.-Nr.

Standard-Messspitze, Länge 100 mm	0613 1051
Gefriergutspitze, Länge 90 mm	0613 1052
Lange Messspitze, Länge 200 mm	0613 1053
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C	0520 0041
Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stück)	0515 0032



Testo SE & Co. KGaA  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Telefon +49 7653 681-700  
Telefax +49 7653 681-701  
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
Klima-Hotline: 07653-681-610  
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
Software-Hotline: 07653-681-630

[www.testo.de](http://www.testo.de)