

**Verschraubungen
VP M16-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1777730000
Typ	VP M16-MS65
Ausführung	Verschraubungen, Verschlussstopfen, Messing, vernickelt, M 16 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248158003
VPE	100 Stück

**Verschraubungen
VP M16-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	8 mm	Nettogewicht	4,83 g
-------	------	--------------	--------

Allgemeine Angaben

Dichtung	NBR	Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Gewinde (außen)	M 16 x 1,5
Gewindelänge	5 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfdurchmesser	18 mm	O-Ring	NBR
Schutzart mit GWDR	IP 68	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000032	ETIM 3.0	EC000032
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-10
eClass 5.1	27-14-91-10	eClass 6.0	27-14-91-10
eClass 7.0	27-14-91-10		

Zulassungen

Zulassungen

