

MODELCRAFT

Nr. 20 64 64

MODELCRAFT

RC-Car Servo

4519

01_0808_01



(D)

RC-Car Servo 4519

Technische Daten: Getriebe-Material: Kunststoff · Lagerart: Gleitlager · Stecksystem: JR · Stell-Moment (4,8 V): 35 Ncm · Stell-Moment (6 V): 45 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0,23 s · Stell-Zeit (6 V): 0,19 s · Typ: 1 · Gewicht: 44,8 g.

Packungsinhalt:

Servo, Servohorn, Schraube.

Abmessungen:

(L x B x H) 40,5 x 20,5 x 39 mm.

(GB)

RC-Car Servo 4519

Technical data: Gear-Material: Plastic · Type of bearing: Slide bearing · Plug-in system: JR · Controlling torque (4.8 V): 35 Ncm · Controlling torque (6 V): 45 Ncm · Controlling time (4.8 V): 0.23 s · Actuating time (6 V): 0.19 s · Type: 1 · Weight: 44.8 g.

Package content:

Servo, Servo horn, Screw.

Dimensions:

(L x B x H) 40.5 x 20.5 x 39 mm.

