

DATENBLATT


Nürnbergerstr. 99 40599 Düsseldorf
 Telefon: 0211-999572-0 Fax: 0211-999572-72
 E-Mail: info@bearing-service.de
 Homepage: www.bearing-service.de

ARTIKELNUMMER:

608 ZZ

ARTIKELBESCHREIBUNG:

Rillenkugellager, einreihig, DIN625
 beidseitige Z-Abdeckung



ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm			Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
d	D	B	in Gramm	min -1	Dyn. C in N	Stat. C in N
8	22	7	12	39000	3086	1363

TOLERANZKLASSE

P0 = Normaltoleranz

TOLERANZWERTE

d= max. 0 min. -8 µm

D= max. 0 min. -8 µm

B= max. 0 min. -120 µm

LAGERLUFT

C0 = Normalluft

min. 2 µm max. 13 µm

KONSERVIERUNG:

LHRP 1/5

SCHMIERUNG:

Standard-Lebensdauerbefettung

Stand: 01.2004