

**JACKPAC  
SAI JP 5P LG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kleingehäuse mit 5-poliger M12 Buchse und Stecker zum Einbau von Miniaturelektroniken. Das Gehäuse ist vergießbar und erreicht dadurch IP68. Die Ausführung ist ideal für Nachrüstungen und Montage direkt an Sensoren geeignet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1918520000</a>
Typ	SAI JP 5P LG
Ausführung	Elektronikgehäuse, JACKPAC , Breite: 14.4 mm
GTIN (EAN)	4032248553952
VPE	1 Stück

## JACKPAC SAI JP 5P LG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	86 mm	Breite	14,4 mm
Höhe	36 mm	Nettogewicht	45 g

### Systemkennwerte

Anzahl Anschlüsse	2	Anzahl Anschlußebenen	1
Anzahl der LP pro Modul	1	Leiterplattenstärke	1 mm
Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, über Draht	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm
Querverbindung	Nein	Kontakt zur Tragschiene	Nein
Schutzart	IP 68	Vergießbarkeit	Ja
max. Verlustleistung	0,4 W		

### Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Isolierstoff	PBT GF
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C

### Klassifikationen

eClass 6.0	27-18-09-90	eClass 7.0	27-18-09-90
------------	-------------	------------	-------------

### Zulassungen

Zulassungen