

**JACKPAC
JP FC SAMPLE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kleingehäuse für beidseitig Festkabelanschluß. Die Abdichtung erfolgt über Kabeltüllen. Das Gehäuse ist vergießbar und erreicht dadurch IP68. Die Ausführung ist ideal für Nachrüstungen und Montage direkt an Sensoren geeignet.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1933690000
Typ	JP FC SAMPLE
Ausführung	Elektronikgehäuse, JACKPAC , Breite: 14.4 mm
GTIN (EAN)	4032248586691
VPE	1 Stück

**JACKPAC
JP FC SAMPLE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	51 mm	Breite	14,4 mm
Höhe	36 mm	Nettogewicht	26 g

Systemkennwerte

Anzahl Anschlüsse	2	Anzahl Anschlußebenen	1
Anzahl der LP pro Modul	1	Leiterplattenstärke	1 mm
Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, direkt	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm
Querverbindung	Nein	Kontakt zur Tragschiene	Nein
Schutzart	IP 68	Vergießbarkeit	Ja
max. Verlustleistung	0,4 W		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Isolierstoff	PBT GF
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-07	eClass 7.0	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen