

**Montageplatten
MP TBF 30/19****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Polyestergehäuse**

Die Gehäuse der Reihe TBF, sind aus extrem robustem glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Gehäuse der TBF-Reihe eignen sich insbesondere für Applikationen, bei welchen ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit gefordert wird. Die witterungsbeständigen TBF-Gehäuse sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Mit ihrem umfangreichen Zubehör bieten sie universale Lösungen für das Unterbringen von Einbauten wie Reglern, Messinstrumenten, Ventilen und weiteren Geräten.

Merkmale:

- 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
- Deckel mit Nygonschrauben
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten

- umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3018950000
Typ	MP TBF 30/19
Ausführung	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt
GTIN (EAN)	4032248008759
VPE	1 Stück

**Montageplatten
MP TBF 30/19**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	543 g
--------------	-------

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Stahlblech, verzink
-----------	---------------------

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Stahlblech, verzink
-----------------	------------	-----------	---------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000318	ETIM 3.0	EC000318
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 4.1	27-14-12-96
eClass 5.1	27-18-92-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Zulassungen

Zulassungen
