

KOS-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für das Einbringen von Aussparungen in Ihren Schaltschrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmüller Ihre erste Wahl.

- PG-Kabelverschraubungen
- M-Kabelverschraubungen
- Sonderkabelverschraubungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9204920000
Typ	KOS-M40
Ausführung	Blechlocher, Klingenbreite (B): Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4032248694150
VPE	1 Stück

KOS-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	125 mm	Breite	70 mm
Gewicht	327 g	Nettogewicht	327 g

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000385	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	21-04-38-90	eClass 7.0	21-04-38-90

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	M40 Blechlocher
---------------------	-----------------

Zulassungen

Zulassungen

KOS-M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

