

**Gehäuse
MPC 07/12/07 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Kleine bis mittlere Polykarbonatgehäuse
Die Gehäuserreihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:

- 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
- grauer oder transparenter Deckel
- Deckel mit Plombierlöchern
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
Aufnahmegewinde für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten
- umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 9535170000 |
| Typ | MPC 07/12/07 7035 |
| Ausführung | Gehäuse-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, Polycarbonat, 125 mm, 75 mm, 75 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248009534 |
| VPE | 1 Stück |

Datenblatt

Gehäuse
MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------|-------|
| Länge | 75 mm | Breite | 75 mm |
| Höhe | 125 mm | Gewicht | 209 g |
| Nettogewicht | 214 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Einsatzgebiete | Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau | Werkstoff | Polycarbonat |
| Dichtungsmaterial | Polyurethan | Farbcode | RAL 7035 |
| Betriebstemperatur, min. | -50 °C | Betriebstemperatur, max. | 130 °C |
| Schutzart | IP 66, IP 67 | Gehäusebefestigung | Löcher 4,5 mm |
| Deckelbefestigung | 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben | Einbaubefestigung | durch selbstschneidende Schrauben |

Allgemeine Angaben Zubehör

| | |
|-----------|--------------|
| Werkstoff | Polycarbonat |
|-----------|--------------|

Bestückung horizontal

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |

Bestückung vertikal

| | | | |
|---------------------|------|---------------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 (2) | 1x6 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2) | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 (2) | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 (2) | 1x8 |

Verschraubungen oben / unten

| | | | |
|---------------|----------------------------|-----|---|
| Gehäusesseite | links, oben, rechts, unten | M12 | 1 |
| M16 | 1 | M20 | 1 |

Verschraubungen rechts

| | | | |
|---------------|----------------------------|---------|---|
| Gehäusesseite | links, oben, rechts, unten | M12 (2) | 4 |
| M16 (2) | 3 | M20 (2) | 3 |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000058 | ETIM 3.0 | EC000058 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 4.1 | 27-14-12-06 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-07 | eClass 6.0 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-07 | | |


Zulassungen

Zulassungen



**Gehäuse
MPC 07/12/07 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Datenblatt

Gehäuse
MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Montagefüße

MPC-Reihe, Außenbefestigungslaschen, Satz mit je 4 Stück



Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------|--|---------------|---------|
| 9535600000 | MF MPC | Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Kunststoff | 4032248009381 | 1 Stück |

Montageschraube

MPC-Reihe, Montageschraube



Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------|---|---------------|-----------|
| 9535640000 | SC MPC | Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Deckelschraube, Schrauben, Stahl verzinkt | 4032248009428 | 100 Stück |

Datenblatt

Gehäuse
MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Scharnier

MPC-Reihe, Scharnier, Satz mit je 2 Stück



Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------|--|---------------|---------|
| 9535590000 | HG MPC | Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Außengelenk, Scharnier | 4032248009329 | 1 Stück |

Montageplatten

MPC-Reihe, Montageplatten, 1,5 mm Stahlblech, verzinkt



Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------------|--|---------------|----------|
| 9535540000 | MP MPC 07/12 | Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt | 4032248009268 | 10 Stück |