

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Zierbrunnenpumpe</b>			<b>30014</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>
	<b>WP 500 - 10 R</b>			4011458300143	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Verp. Einheit</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b>(Stk.)</b>
	10.50	14.50	19.50	1,00 / 1,22	8

**Zierbrunnenpumpe**  
**WP 500 - 10 R**
**Menge / Palette:**
**280**
**Menge / LKW:**
**9,240**
**Kurzbeschreibung:**

Pumpe mit spezieller Laufeinheit, leise und energiesparend. Inklusive Schwamm und Fontänenzubehör. Durch ihre kompakte Bauweise ist die WP 500 - 10 R sehr gut einbaufähig.

Ausserdem kann dieses Modell auch trocken, ausserhalb des Wassers aufgestellt werden.

Die WP 500 - 10 R ist hervorragend zur Verwendung in Zierbrunnen, Fontänenstatuen und für Atrien im Innen- und Aussenbereich geeignet. Ebenso ist sie sehr gut für Wasserspiele in kleinen Teichen einsetzbar.

**Technische Daten:**

Motor: 6 Watt, ölfrei  
 Förderhöhe Druck max.: 1,0 m / 0,1  
 Fördermenge max.: 500 l/h  
 max. Eintauchtiefe: 1 m  
 Pumpeneingang: Ø 15 mm  
 Pumpenausgang: Ø 10,5 mm  
 Pumpengehäuse: Kunststoff  
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F

**Lieferumfang:**

- Pumpe inklusive Schwamm, Teleskopsteigrohr, Fontänenzubehör sowie Standfuss


**Prüfzeichen der Pumpe:**
