

**Verschraubungen
VGM20-MS54ZE BS6.5-15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Messingverschraubungsreihe besteht aus einer außenliegenden zentrischen Zugentlastung mittels Klemmbacken und einen Biegeschutzmechanismus, der durch eine trompetenförmige Druckmutter gewährleistet wird. Die Verschraubung wird zum Anschluss nicht fest verlegter Kabel und Leitungen, wie man es z.B. auf Baustellen und Konzerten vofindet, verwendet.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1005220000
Typ	VGM20-MS54ZE BS6.5-15
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): M 20 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248704583
VPE	50 Stück

**Verschraubungen
VGM20-MS54ZE BS6.5-15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	37,8 mm	Nettogewicht	58 g
-------	---------	--------------	------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	NBR	Dichtung	Perbunan
Drehmoment Hutmutter, max.	8 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	8 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	12 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	12 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	7,5 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	10 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	12,5 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	15 mm
Gewinde (außen)	M 20 x 1,5	Gewindelänge	6 mm
Klemmbereich, Zugentlastung, max.	15 mm	Klemmbereich, Zugentlastung, min.	10 mm
Klemmbereich, max.	15 mm	Klemmbereich, min.	6,5 mm
Schlüsselweite 1	22 mm	Schlüsselweite 2	22 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

