



Artikel-Nr.	Sterner	999H000043
	Lager	285080
	Filiale	940006

Datenblatt	RG 174	MIL-Standard 17
-------------------	---------------	------------------------

Leiter	StaKu	7x0,16mm blank=0,14qmm
Isolation	PE	
Durchmesser	1,50+-0,1mm	
Farben	transparent	
Schirm	Geflecht aus verzinnnten Drähten	
Mantel	PVC	
Außendurchmesser	2,7+-0,15mm	
Farbe	schwarz	

Prüfspannung	800 Volt	
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C	bei fester Verlegung
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1-2	
Kapazität Ader/Schirm	ca. 99 pF/m	
Impedanz	50+-3 Ohm	
Leiterwiderstand	max. 310 Ohm/km	
Dämpfung dB/m bei		
	50 MHz	23
	200 MHz	48
	500MHz	80
	800MHz	95
	1000MHz	105

Gaimersheim, den
KABEL STERNER GmbH