

Die **Zahnräder** von Sortiment 1, **Best.-Nr. 297410**,
haben die folgenden Außendurchmesser:

- 10 Zähne=Ø 11,5 mm
- 20 Zähne=Ø 21,5 mm
- 30 Zähne=Ø 31,5 mm
- 40 Zähne=Ø 41,5 mm
- 50 Zähne=Ø 51,5 mm

Vielseitig verwendbares Zahnradsortiment, bestehend aus je einem
Zahnrad 10, 20, 40, 40 und 50 Zähne, Bohrung 4 mm, Zahnbreite 6 mm,
je einer Schnecke, Länge 25 mm, Bohrung 2 mm, Länge 29 mm, Bohrung
4 mm und einer Zahnstange, Länge 70 mm sowie einer Reduzierhülse
von 4 auf 2 mm

Weitere Daten bzw. Unterlagen sind leider nicht beschaffbar!