

Datenblatt ST57
Music Marketing GmbH
27.04.2011

Merkmal	Wert
Kapazität zwischen Kontakten	< 3pF
Durchgangswiderstand	2mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,1 kVdc
Isolationswiderstand	> 1GΩ
Nennstrom pro Kontakt	8A
Nennspannung	50V
Kabeldurchmesser	3,5 – 5,2 mm
Leiterquerschnitt	max 1,5 mm ²

