



PA-302

Best.-Nr.: 0171270

PRODUKTFINOS

ELA-Mono-Mischverstärker,

14 W

- 1 Mikrofon- und 1 Line-Eingang, regelbar
- 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar
- Integrierter Lautsprecher
- Betrieb auch als Wechselsprechanlage
- Lieferung mit PTT-Handmikrofon
- Sirene und Nebelhorn, Nebelhornautomatik
- Metallgehäuse
- Montagebügel beiliegend
- 12/24-V-Batteriebetrieb, automatische Umschaltung

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-302

Ausgangsleistung, gesamt	20 W
Nennleistung	14 W
Leistung an 4 Ω	14 W
Kanäle	2
Eingänge	3 mV (Mic), 50 mV (Line)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Störabstand	65 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Stromversorgung	DC 12-15 V/2 A, DC 24 V/1 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	175 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	1,4 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 1 x Cinch (Line-Eingang), 2 x 2-Pol-Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher), 1 x 3-Pol-Schraub-Klemmterminal mit Drahtbrücke (ext. Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,23 x 0,1 x 0,3 m
Bruttogewicht	1,84 kg
Nettogewicht	1,41 kg

PA-302

EAN-Code	4007754176117
Nettogewicht	1,41 kg

